


Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Рукоятка из армированной стекловолокном пластмассы с зубчатым кольцом из цинкового литья.

Стальные детали, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Стальные части Без покрытия.

Указание:

Δ На этом месте указать желаемый цветовой код зажимного рычага.

По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, как и длины болта.

Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта




Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта

Вывод из зацепления
путем поднятия



Чертежи



Обзор изделий

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Номер заказа	Цвет основы	Материал основы	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0270.1041	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Материал основы	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0270.1042	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10416	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10484	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10486	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10487	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10488	светло-серый RAL 7035	пластмасса	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.1051	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.1052	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10516	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10584	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10586	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10587	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10588	светло-серый RAL 7035	пластмасса	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.1061	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.1062	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10616	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10684	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10686	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10687	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10688	светло-серый RAL 7035	пластмасса	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.2061	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.2062	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20616	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20684	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20686	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20687	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20688	светло-серый RAL 7035	пластмасса	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.2081	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.2082	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20816	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20884	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20886	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20887	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20888	светло-серый RAL 7035	пластмасса	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.3081	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.3082	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.30816	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.30884	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.30886	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.30887	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.30888	светло-серый RAL 7035	пластмасса	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.3101	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.3102	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.31016	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.31084	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.31086	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.31087	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.31088	светло-серый RAL 7035	пластмасса	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.4101	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.4102	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41016	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41084	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41086	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41087	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41088	светло-серый RAL 7035	пластмасса	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.4121	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.4122	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41216	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41284	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41286	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41287	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41288	светло-серый RAL 7035	пластмасса	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24

**Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка,
резьбовая вставка из нержавеющей стали**

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Материал основы	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0270.5121	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.5122	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51216	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51284	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51286	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51287	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51288	светло-серый RAL 7035	пластмасса	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.5161	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.5162	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51616	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51684	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51686	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51687	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51688	светло-серый RAL 7035	пластмасса	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26