

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником, форма К, шар из POM с лысками, гладкая поверхность

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус — закалённая сталь.

Шар из ПФЛ, форма К.

Исполнение:

Корпус закалённый. Шар из ПФЛ белого цвета.

Указание:

Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания.


Преимущества:

Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.

За счёт этого обеспечивается равномерное движение.

Шестигранное углубление обеспечивает лёгкость перемещения и позиционирования в сквозных отверстиях.

Чертежи



Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником, форма К, шар из POM с лысками, гладкая поверхность

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	D2	D3	H1	SW1	Ø шар	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)
K0290.712X025	K	25	M12	6	1,5	6	7	2
K0290.712X035	K	35	M12	6	1,5	6	7	2
K0290.712X050	K	50	M12	6	1,5	6	7	2
K0290.716X025	K	25	M16	8,5	1,5	8	10	4
K0290.716X035	K	35	M16	8,5	1,5	8	10	4
K0290.716X050	K	50	M16	8,5	1,5	8	10	4