

Ножки установочные, форма D, рифленая опорная поверхность улучшенная

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус — закалённая сталь.

Исполнение:


Корпус закалённый и воронёный.

Опорные поверхности — закалённые.

Указание:

Эти установочные ножки применяются для фиксации обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	D	G	H	SW
K0299.406010	D	11	10	M6	10	10
K0299.406020	D	11	10	M6	20	10
K0299.408015	D	13	13	M8	15	13
K0299.408030	D	13	13	M8	30	13
K0299.410020	D	16	17	M10	20	17
K0299.410040	D	16	17	M10	40	17
K0299.412025	D	20	19	M12	25	19

Ножки установочные, форма D, рифленая опорная поверхность улучшенная**Обзор изделий**

Номер заказа	Форма	B	D	G	H	SW
K0299.412050	D	20	19	M12	50	19
K0299.416030	D	24	27	M16	30	27
K0299.416060	D	24	27	M16	60	27
K0299.420040	D	29	32	M20	40	32
K0299.420080	D	29	32	M20	80	32