

Опорные болты из стали или латуни, головка закруглённая

Описание товара/фотография продукта



Описание


Материал:

Сталь закаленная или латунь.


Исполнение:

Сталь улучшенная и вороненая.

Латунь полированная.



Чертежи



Обзор изделий

Болты опорные

Номер заказа	Материал основы	B	D	E	H	SW
K0307.06030	Закаленная сталь	25	M6	11,5	30	10
K0307.06040	Закаленная сталь	35	M6	11,5	40	10
K0307.06050	Закаленная сталь	45	M6	11,5	50	10
K0307.08036	Закаленная сталь	30	M8	15	36	13
K0307.08046	Закаленная сталь	40	M8	15	46	13
K0307.08056	Закаленная сталь	50	M8	15	56	13
K0307.10042	Закаленная сталь	35	M10	19,6	42	17
K0307.10048	Закаленная сталь	40	M10	19,6	48	17

Опорные болты из стали или латуни, головка закруглённая

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	B	D	E	H	SW
K0307.10058	Закаленная сталь	50	M10	19,6	58	17
K0307.10068	Закаленная сталь	60	M10	19,6	68	17
K0307.12048	Закаленная сталь	42	M12	21,9	50	19
K0307.12070	Закаленная сталь	60	M12	21,9	70	19
K0307.12080	Закаленная сталь	70	M12	21,9	80	19
K0307.16055	Закаленная сталь	45	M16	27,7	55	24
K0307.16075	Закаленная сталь	65	M16	27,7	75	24
K0307.16085	Закаленная сталь	75	M16	27,7	85	24
K0307.12148	Латунь	42	M12	21,9	50	19
K0307.16155	Латунь	45	M16	27,7	55	24