

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом, без контргайки

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Исполнение из стали:

резьбовая втулка и стопорный штифт, автоматная сталь.

Исполнение из нержавеющей стали:

стопорный штифт, закаленный:

резьбовая втулка 1.4305

Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт, незакаленный:

резьбовая втулка 11.4305.

Стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка, черно-серый термопласт.

Исполнение:

Стальная конструкция:

резьбовая втулка вороненая.

Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:

резьбовая втулка без покрытия.

Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.

Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.

Указание:

Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и чтобы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение, то нужно использовать форму С или форму D.

По запросу:

Специальное исполнение.


Принадлежности:

Распорные кольца K0665.

Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовидной ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом, без контргайки

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Стопорный штифт	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0339.3105	C	Сталь	Закаленный	5	M10x1	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0339.3206	C	Сталь	Закаленный	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0339.3308	C	Сталь	Закаленный	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0339.3410	C	Сталь	Закаленный	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0339.03105	C	нержавеющая сталь	Закаленный	5	M10x1	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0339.03206	C	нержавеющая сталь	Закаленный	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0339.03308	C	нержавеющая сталь	Закаленный	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0339.03410	C	нержавеющая сталь	Закаленный	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0339.13105	C	нержавеющая сталь	незакалённый	5	M10x1	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0339.13206	C	нержавеющая сталь	незакалённый	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0339.13308	C	нержавеющая сталь	незакалённый	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0339.13410	C	нержавеющая сталь	незакалённый	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	2,8	15	34

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом, без контргайки