

Ручки звездообразные подобные DIN 6336, с калибровой втулкой, форма Н

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Термопласт, черный, втулка, сталь.


Исполнение:

Втулка оцинкованная с синим пассивированием.

По запросу:

Другие цвета и надписи, такие, как фирменные логотипы или символы.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D8	H	H3	T
K0155.105	H	чёрный	5	25	12	16	8	10
K0155.1055	H	светло-серый RAL 7035	5	25	12	16	8	10
K0155.1056	H	ярко-красный RAL 3020	5	25	12	16	8	10
K0155.1057	H	ярко-жёлтый RAL 1021	5	25	12	16	8	10
K0155.106	H	чёрный	6	32	14	20	10	10
K0155.1065	H	светло-серый RAL 7035	6	32	14	20	10	10
K0155.1066	H	ярко-красный RAL 3020	6	32	14	20	10	10
K0155.1067	H	ярко-жёлтый RAL 1021	6	32	14	20	10	10
K0155.108	H	чёрный	8	40	18	25	13	14
K0155.1085	H	светло-серый RAL 7035	8	40	18	25	13	14
K0155.1086	H	ярко-красный RAL 3020	8	40	18	25	13	14
K0155.1087	H	ярко-жёлтый RAL 1021	8	40	18	25	13	14
K0155.110	H	чёрный	10	50	22	32	17	14
K0155.1105	H	светло-серый RAL 7035	10	50	22	32	17	14
K0155.1106	H	ярко-красный RAL 3020	10	50	22	32	17	14
K0155.1107	H	ярко-жёлтый RAL 1021	10	50	22	32	17	14
K0155.1101	H	чёрный	10	63	26	40	21	14
K0155.11015	H	светло-серый RAL 7035	10	63	26	40	21	14
K0155.11016	H	ярко-красный RAL 3020	10	63	26	40	21	14
K0155.11017	H	ярко-жёлтый RAL 1021	10	63	26	40	21	14
K0155.112	H	чёрный	12	63	26	40	21	18
K0155.1125	H	светло-серый RAL 7035	12	63	26	40	21	18

Ручки звездообразные подобные DIN 6336, с калибровой втулкой, форма Н

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D8	H	H3	T
K0155.1126	H	ярко-красный RAL 3020	12	63	26	40	21	18
K0155.1127	H	ярко-желтый RAL 1021	12	63	26	40	21	18