



Пятиосевой базовый модуль UNILOCK системный размер 50 мм

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Углеродистая сталь.

Исполнение:

Оксидированный опорный корпус.

Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.

Указание:

5-осевые базовые модули UNILOCK, системный размер 50, можно адаптировать для столов станка с растровыми системами с отверстиями или столов с Т-образными канавками, а также для растровых паллет. Кроме того, базовый модуль с системным размером 50 можно комбинировать с системным размером 80. Более мелкие заготовки можно легко зажимать с помощью модульной зажимной системы.

Подходит для системы с нулевой точкой UNILOCK с зажимным болтом UNILOCK D=18 мм.

С соответствующим зажимным болтом можно устанавливать непосредственно на системы с подвижной нулевой точкой.

Применение зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M8, M10 обеспечивает следующее зажимное усилие:


- зажимное усилие (M8) 15 000 Н
- зажимное усилие (M10) 25 000 Н

Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой по DIN EN ISO 4762 -12.9.

Зажимные болты разрешается зажимать только в сочетании со смонтированным сменным блоком в зажимном модуле.

Пятиосевой базовый модуль UNILOCK системный размер 50 мм

Чертежи



Обзор изделий

Пятиосевой базовый модуль UNILOCK, системный размер 50 мм

Номер заказа	Форма	Тип формы	D	H	SW	Усилие зажима кН	Момент затяжки макс. Нм
K1117.12050601	B	с защитой от проворачивания	50	50	4	10	10