

**Крестообразные рукоятки из пластмассы, антибактериальные, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба**

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Полиамидный термопласт усиленный, антибактериальный, сланцево-серый RAL 7015.

Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

**Исполнение:**

Металлические части из нержавеющей стали, без покрытия.

**Указание:**

Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.

**Применение:**

Данные крестообразные рукоятки разработаны специально для применения в условиях со строгими требованиями к гигиене. Замкнутый контур ручки с гладкой поверхностью очень легко чистится.

Антибактериальные изделия KIPP MEDigrip обладают высокой эффективностью в отношении целого ряда вредоносных микроорганизмов: бактерий, грибов и других, а также полирезистентных бактерий (например, MRSA).

В используемую пластмассу включены микрочастицы серебра, которые обладают антибактериальным действием, что обеспечивает эффективность на протяжении полного цикла жизни изделия.

Принцип действия: благодаря ионам серебра на поверхности изделия эффективно замедляется рост вредных микроорганизмов, при этом непрерывно сокращается численность имеющихся микроорганизмов на изделиях MEDigrip (проверено и подтверждено аккредитованной контрольной лабораторией).

Между циклами очищения значительно снижается риск инфекции при контакте с данными изделиями.

**Преимущества:**

Устойчивость к влажности и очистителям (при дезинфекции), отсутствие токсичных побочных воздействий (биосовместимость).

Крестообразные рукоятки затягиваются и ослабляются без использования инструментов.

Предназначены для ручной фиксации и зажатия. Различные размеры резьбы.

**По запросу:**


Специальное исполнение.

**Применение:**

Возможна установка на станки, устройства и оборудование, а также в учреждениях, которые работают в областях с повышенными требованиями к гигиене (например, в больницах, врачебных кабинетах, реабилитационных центрах, на пищевом производстве). Возможно применение в официальных учреждениях или в учреждениях с большим потоком людей (например, в домах престарелых, детских воспитательных учреждениях).

# Крестообразные рукоятки из пластмассы, антибактериальные, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба

## Чертежи



## Обзор изделий

| Номер заказа        | Форма | Материал компонента | Поверхность компонента | Цвет основы          | D   | D1 | D2   | H  | H2 | H3  | L  |
|---------------------|-------|---------------------|------------------------|----------------------|-----|----|------|----|----|-----|----|
| K1794.1225052144X10 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M5  | 25 | 10   | 18 | 9  | 7   | 10 |
| K1794.1225052144X15 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M5  | 25 | 10   | 18 | 9  | 7   | 15 |
| K1794.1225052144X20 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M5  | 25 | 10   | 18 | 9  | 7   | 20 |
| K1794.1232062144X10 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 |
| K1794.1232062144X15 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 |
| K1794.1232062144X20 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 |
| K1794.1232062144X25 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 |
| K1794.1232062144X30 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 |
| K1794.1240082144X15 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | 15 |
| K1794.1240082144X20 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | 20 |
| K1794.1240082144X25 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | 25 |
| K1794.1240082144X30 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | 30 |
| K1794.1240082144X40 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | 40 |
| K1794.1240082144X50 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | 50 |
| K1794.1250102144X20 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M10 | 50 | 19   | 32 | 18 | 12  | 20 |
| K1794.1250102144X25 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M10 | 50 | 19   | 32 | 18 | 12  | 25 |
| K1794.1250102144X30 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M10 | 50 | 19   | 32 | 18 | 12  | 30 |
| K1794.1250102144X40 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M10 | 50 | 19   | 32 | 18 | 12  | 40 |
| K1794.1250102144X50 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M10 | 50 | 19   | 32 | 18 | 12  | 50 |
| K1794.1250102144X60 | L     | нержавеющая сталь   | зачищенный             | шифер серый RAL 7015 | M10 | 50 | 19   | 32 | 18 | 12  | 60 |