

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из POM, стандартной упругости

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Гильза из стали, класс прочности 5.8.

Упорный болт из ПФЛ.

Пружина из пружинной стали, класс D.


Исполнение:

вороненная.

Указание на чертеже:

1) Установочный винт приклеенный

Чертежи



Обзор изделий

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из POM, стандартной упругости

Номер заказа	D	D1	H	L	T1	N	S	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Номер заказа, монтажный ключ
K0318.03	M3	1	1,5	10	1	0,4	0,7	0,5	3	K0317.903
K0318.04	M4	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	5	16	K0317.904
K0318.05	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	6	20	K0317.905
K0318.06	M6	2,7	2,5	20	1	1	2	7	20	K0317.906
K0318.08	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	9	35	K0317.908
K0318.10	M10	4	3	22	1,4	1,6	3	9	35	K0317.910
K0318.12	M12	6	4	28	2	2	4	12	55	K0317.912
K0318.16	M16	7,5	5	32	2,5	2,5	5	45	100	K0317.916