

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из нержавеющей стали, стандартной упругости

Описание товара/фотография продукта



## Описание


### Материал:

Гильза 1.4305.  
шар 1.4034.  
пружина 1.4310.

### Исполнение:

Без покрытия. Закаленный шар.

## Чертежи



## Обзор изделий

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из нержавеющей стали, стандартной упругости

Номер заказа	D	D1	H	L	S	Начальная упругость F1 пригл., Н	Конечная упругость F2 пригл., Н
K0316.03	M3	1,5	0,4	9	1,5	1,5	3
K0316.04	M4	2,5	0,8	10	2	4	10
K0316.05	M5	3	0,9	14	2,5	6	11
K0316.06	M6	3,5	1	15	3	9	13
K0316.08	M8	5	1,5	18	4	15	30
K0316.10	M10	6	2	23	5	20	35
K0316.12	M12	8	2,5	26	6	30	55
K0316.16	M16	10	3,5	33	8	65	125
K0316.20	M20	12	4,5	43	10	80	160
K0316.24	M24	15	5,5	48	12	90	180

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из нержавеющей стали, стандартной упругости

Обзор изделий

---