

Стяжные болты из стали для вилкообразных головок DIN 71752

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Болты из стали.

Пружина из улучшенной пружинной стали.


Исполнение:

оцинкованная сталь.

Указание:

Для вилкообразных головок DIN 71752.

Чертежи



Обзор изделий

Стяжные болты из стали для вилкообразных головок DIN 71752

Номер заказа	D1	G	L1	L2
K1139.0408	4	8	18,5	15
K1139.0510	5	10	23	19
K1139.0612	6	12	28	23
K1139.0816	8	16	37	30
K1139.0832	8	32	52	46
K1139.1020	10	20	46	38
K1139.1040	10	40	66	58
K1139.1224	12	24	53	45
K1139.1248	12	48	78	69
K1139.1428	14	28	62	52
K1139.1632	16	32	73	62
K1139.2040	20	40	87,5	71,5