

Выступы из нержавеющей стали, без упора

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

Без покрытия.


Указание:

*А в мм при длине корпуса H=26,1 мм.

Принадлежности:

Шпингалет из цинка, для пожарного дела, DIN 14925 K2219.

Чертежи



Обзор изделий

Выступы из нержавеющей стали, без упора

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	A при H = 26,1	B	B1	L	Подходит для шпингалетов KIPP
K2221.145X521	без упора	изогнут вниз	52,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X501	без упора	изогнут вниз	50,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X481	без упора	изогнут вниз	48,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X461	без упора	изогнут вниз	46,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X441	без упора	изогнут вниз	44,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X421	без упора	изогнут вниз	42,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X401	без упора	изогнут вниз	40,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X381	без упора	изогнут вниз	38,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X361	без упора	изогнут вниз	36,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X341	без упора	изогнут вниз	34,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X321	без упора	изогнут вниз	32,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X301	без упора	изогнут вниз	30,1	19,5	8,1	45	-

Выступы из нержавеющей стали, без упора

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	A при H = 26,1	B	B1	L	Подходит для шпингалетов KIPP
K2221.145X281	без упора	изогнут вниз	28,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X261	без упора	прямой	26,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X241	без упора	изогнут вверх	24,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X221	без упора	изогнут вверх	22,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X201	без упора	изогнут вверх	20,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X181	без упора	изогнут вверх	18,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X161	без упора	изогнут вверх	16,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X141	без упора	изогнут вверх	14,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X121	без упора	изогнут вверх	12,1	19,5	8,1	45	-