

## Kit di riparazione

### Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale, esecuzione:

Inserto filettato in acciaio, passivato.

#### Nota:

Il kit di riparazione consente il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero di prodotti pregiati.

Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.

Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due.

Scostamenti consentiti:

per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti  $\pm 0,25$  mm.

Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.

#### Vantaggi:

- Montaggio più semplice e rapido.
- L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.

### Sintesi articoli

#### Kit di riparazione

N. ordine	Inserti filettati contenuti filettatura interna	Inserti filettati contenuti filettatura esterna	Lunghezza degli inserti	Numero degli inserti	Numero utensile di montaggio	N. ordine inserto filettato
K0653.01	M5	M8	8	8	1	K0398.05 K0398.06
	M6	M10X1,25	10	8	1	K0398.08 K0398.08X1
	M8	M12X1,25	12	6	1	K0398.10
	M8X1	M12X1,25	12	6	-	K0398.10X125
	M10	M14X1,5	14	4	1	K0398.12
	M10X1,25	M14X1,5	14	4	-	K0398.12X125
	M12	M16X1,5	16	3	1	
	M12X1,25	M16X1,5	16	3	-	