

Pomelli zigrinati con filettatura esterna

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Impugnatura in resina termoplastica, colore grigio nerastro.

Boccola in ottone o acciaio inox 1.4305.

Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:


Acciaio passivato blu.

Acciaio inox non trattato.

Su richiesta:

Altri colori.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Tipo di filettatura	Materiale componenti	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0110.003X8	filettatura esterna	acciaio	M3	15	11	13	11,5	4,3	8
K0110.003X10	filettatura esterna	acciaio	M3	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.003X12	filettatura esterna	acciaio	M3	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.003X15	filettatura esterna	acciaio	M3	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.004X8	filettatura esterna	acciaio	M4	15	11	13	11,5	4,3	8
K0110.004X10	filettatura esterna	acciaio	M4	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.004X12	filettatura esterna	acciaio	M4	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.004X15	filettatura esterna	acciaio	M4	15	11	13	11,5	4,3	15

Pomelli zigrinati con filettatura esterna

Sintesi articoli

N. ordine	Tipo di filettatura	Materiale componenti	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0110.005X10	filettatura esterna	acciaio	M5	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.005X12	filettatura esterna	acciaio	M5	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.005X15	filettatura esterna	acciaio	M5	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.005X20	filettatura esterna	acciaio	M5	15	11	13	11,5	4,3	20
K0110.006X10	filettatura esterna	acciaio	M6	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.006X15	filettatura esterna	acciaio	M6	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.006X20	filettatura esterna	acciaio	M6	15	11	13	11,5	4,3	20
K0110.006X25	filettatura esterna	acciaio	M6	15	11	13	11,5	4,3	25
K0110.0003X8	filettatura esterna	acciaio inox	M3	15	11	13	11,5	4,3	8
K0110.0003X10	filettatura esterna	acciaio inox	M3	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.0003X12	filettatura esterna	acciaio inox	M3	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.0003X15	filettatura esterna	acciaio inox	M3	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.0004X8	filettatura esterna	acciaio inox	M4	15	11	13	11,5	4,3	8
K0110.0004X10	filettatura esterna	acciaio inox	M4	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.0004X12	filettatura esterna	acciaio inox	M4	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.0004X15	filettatura esterna	acciaio inox	M4	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.0005X10	filettatura esterna	acciaio inox	M5	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.0005X12	filettatura esterna	acciaio inox	M5	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.0005X15	filettatura esterna	acciaio inox	M5	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.0005X20	filettatura esterna	acciaio inox	M5	15	11	13	11,5	4,3	20
K0110.0006X10	filettatura esterna	acciaio inox	M6	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.0006X15	filettatura esterna	acciaio inox	M6	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.0006X20	filettatura esterna	acciaio inox	M6	15	11	13	11,5	4,3	20
K0110.0006X25	filettatura esterna	acciaio inox	M6	15	11	13	11,5	4,3	25