

Serratura girevole, zinco, modello piccolo

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.

Versione:

Alloggiamento e azionamento, cromati,
versione con leva: verniciata a polvere colore nero.

Nota:

Serratura girevole piccola con linguetta a molla. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.

Accessori:

Chiave a tubo K0535.

Linguetta per serratura girevole acciaio K0519.


Nota disegno:

Azionamento:

- a) tubo quadro 6 mm
- b) intaglio
- c) spina
- d) chiave triangolare 7 mm

Serratura girevole, zinco, modello piccolo

Disegni



Sintesi articoli

Serratura girevole, zinco, modello piccolo

N. ordine	Azionamento	H	S max.	SW
K0518.16131	quadro 6 mm	13,5	5	20
K0518.20131	intaglio	13,5	5	20
K0518.30132	leva	13,5	5	20
K0518.87131	Chiave triangolare 7mm	13,5	5	20

