

Viti cave per piedini regolabili in acciaio

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

zincate o fosfatate nere.

Nota:

I piedini di regolazione sono composti da un mandrino filettato e un supporto piano. Il supporto piano adatto deve essere selezionato in base al diametro interno D1.

Su richiesta:


Vite cava con apertura chiave ridotta.

Accessori:

Supporto piano K2347.

Dado K2348.

Disegni



Viti cave per piedini regolabili in acciaio

Sintesi articoli

Viti cave per piedini regolabili in acciaio

N. ordine	Superficie corpo base	D	D1	H	H1	L	SW	Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
K2346.112413X085	zincato	M24x2	13	105	15	85	24	60
K2346.113622X095	zincato	M36x2	22	120	15	95	41	90
K2346.113622X170	zincato	M36x2	22	195	15	170	41	90
K2346.122413X085	fosfatizzato	M24x2	13	105	15	85	24	60
K2346.123622X095	fosfatizzato	M36x2	22	120	15	95	41	90
K2346.123622X170	fosfatizzato	M36x2	22	195	15	170	41	90