

Empuñaduras curvas de plástico estrechas

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Termoplástico.

Casquillo roscado de latón.

Versión:

Empuñadura curva y cubierta de color negro.

Montaje:



Forma A desde la parte trasera.

Forma B desde el lado de manejo.

A petición:

Empuñadura o cubierta de otros colores.

Planos



Nuestros productos

Empuñaduras curvas

Referencia	Forma	A	B	B1	D	D1	H	L	L1	S	T	T1	T2	Capacidad de carga N
K0189.109406	A	93,5	26	17	M6	-	35	119,5	67,5	5,8	-	-	15,5	320
K0189.111706	A	117	29	19	M6	-	40	145	89	6,4	-	-	15,5	320
K0189.111708	A	117	29	19	M8	-	40	145	89	6,4	-	-	16	870
K0189.113206	A	132	31	20	M6	-	45	163	101	6,7	-	-	15,5	320
K0189.113208	A	132	31	20	M8	-	45	163	101	6,7	-	-	16	870
K0189.117910	A	179	35	22	M10	-	50	213	145	7,1	-	-	22	1200
K0189.209406	B	93,5	26	17	6,8	12	35	119,5	67,5	5,8	4,5	19	-	500
K0189.211708	B	117	29	19	8,5	13,5	40	145	89	6,4	8	23	-	950
K0189.213208	B	132	31	20	8,5	13,5	45	163	101	6,7	8	22	-	950
K0189.217908	B	179	35	22	8,5	13,5	50	213	145	7,1	12	22	-	950

Empuñaduras curvas de plástico estrechas

Nuestros productos
