

## Empuñaduras huecas de aluminio abatibles

Descripción del artículo/Imágenes del producto

# 19"



### Descripción

#### Material:

Empuñadura hueca y empuñadura retráctil de perfil de aluminio.

Tapones terminales de poliamida.

Forma A, fijación mediante perfil de goma.

Forma B, fijación mediante 2 tornillos avellanados de acero.

#### Versión:

Empuñadura hueca y empuñadura abatible tratadas con vidrio, satinadas y de color negro o colores naturales anodizados. Perfil de goma negro. Tornillos de fijación cincados.

#### Indicación:

Las empuñaduras abatibles huecas con forma A se pueden montar sin necesidad de tornillos en chapas de 1-2,5 mm de espesor con 2 perfiles de plástico blando.

Las empuñaduras abatibles huecas con forma B también se pueden fijar por fuera con 2 tornillos avellanados.

Dos ranuras en cruz para tornillos M4 permiten una conexión de masa y pueden servir como ayuda de montaje para piezas adicionales.


#### Montaje:

Tras instalar el perfil de goma inferior, se presionan las dos tapas laterales sobre la empuñadura hueca. A continuación, la empuñadura se inserta por debajo de 45° sobre el borde superior de la abertura de montaje y se sostiene contra la pared de la carcasa.

Dependiendo del modelo, se introduce el 2° perfil de goma en la ranura superior o se realiza la fijación mediante 2 tornillos avellanados.

# Empuñaduras huecas de aluminio abatibles

## Planos



## Nuestros productos

### Empuñaduras abatibles huecas

Referencia	Color del cuerpo de base	Forma	Versión 2	H	L	L1	T	Abertura de montaje	Capacidad de carga N
K0239.10011	negro	A	insertable	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11811	negro	A	insertable	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16711	negro	A	insertable	90	167	182	19,5	174 x 73	500
K0239.10013	natural	A	insertable	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11813	natural	A	insertable	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16713	natural	A	insertable	90	167	182	19,5	174 x 73	500
K0239.10021	negro	B	atornillable	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11821	negro	B	atornillable	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16721	negro	B	atornillable	90	167	182	19,5	174 x 73	500
K0239.10023	natural	B	atornillable	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11823	natural	B	atornillable	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16723	natural	B	atornillable	90	167	182	19,5	174 x 73	500

