

## Rodillos guía

### Descripción del artículo/Imágenes del producto



### Descripción

#### Material:

Superficie de rodadura de Extrathane con dureza de 92° Shore A y color marrón claro o de poliamida 6 con dureza de 70° Shore D de color blanco.

#### Indicación:

La superficie de rodadura está firmemente soldada sobre un rodamiento de bolas.


Superficie de rodadura de Extrathane: marcha suave, escasa resistencia a la rodadura, elástica, cuidadosa con la superficie del suelo, muy resistente a la abrasión, alta resistencia de corte y de desgarro, antihuella y sin decoloración por contacto.

Superficie de rodadura de poliamida 6: resistente a la rotura, resistencia a la rodadura muy baja, marcha ligera sobre suelos lisos, muy resistente a la abrasión.

Ámbito de aplicación: cintas transportadoras, puertas, etc.

Otros tamaños a petición.

### Planos



### Nuestros productos

#### Rodillos guía

Referencia	Versión 1	Material de la superficie de rodadura	Rodamiento de la rueda	D	D1	B	Rodamiento de bolas	Capacidad de carga kg
K1779.03008	sin sistema de bloqueo	extrathane	rodamiento de bolas	30	6	8	626 2RS	20
K1779.03514	sin sistema de bloqueo	extrathane	rodamiento de bolas	35	12	14	60002RS	40
K1779.04020	sin sistema de bloqueo	extrathane	rodamiento de bolas	40	10	20	60002RS	40
K1779.05015	sin sistema de bloqueo	extrathane	rodamiento de bolas	50	10	15	6200 2RS	60
K1779.06020	sin sistema de bloqueo	extrathane	rodamiento de bolas	60	17	20	6203 2RS	90
K1779.07020	sin sistema de bloqueo	extrathane	rodamiento de bolas	70	25	20	6205 2RS	125
K1779.030081	sin sistema de bloqueo	poliamida 6	rodamiento de bolas	30	6	8	626 2RS	35
K1779.035111	sin sistema de bloqueo	poliamida 6	rodamiento de bolas	35	8	11	6082RS	55
K1779.040201	sin sistema de bloqueo	poliamida 6	rodamiento de bolas	40	10	20	6200 2RS	100
K1779.050151	sin sistema de bloqueo	poliamida 6	rodamiento de bolas	50	10	15	6200 2RS	100
K1779.060201	sin sistema de bloqueo	poliamida 6	rodamiento de bolas	60	17	20	6203 2RS	165
K1779.070201	sin sistema de bloqueo	poliamida 6	rodamiento de bolas	70	25	20	6205 2RS	185

