

Aimant plat taraudé en NdFeB

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.

Finition :

Corps zingué.

Nota :

Système blindé.


Plage de température :

80 °C max.

Indication de dessin :

1) Surface de contact

Dessins



Aperçu des articles

Aimant plat taraudé en NdFeB

Référence	D	D1	D2	H	Force d'attraction en N
K0556.01	32	M5	5,5	7	330
K0556.02	40	M5	10,5	8	550
K0556.03	63	M10	11,7	14	1100
K0556.04	75	M10	13	15	1750