

Volants en tôle d'acier

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de traitement.

Finition :

Revêtement de poudre noir RAL 9005, rouge feu RAL 3000 ou zingué, passivé bleu.


Nota :

Particulièrement adapté aux vannes d'arrêt. Les volants sont fabriqués d'une seule pièce. Le volant est renforcé au niveau du moyeu grâce à un procédé de formage spécial. Le moyeu de forme conique permet un montage facile et assure un blocage sûr sur le profil carré.

Indication de dessin :

1) Carré sur l'arbre

Dessins



Aperçu des articles

Volants en tôle d'acier

Référence	Couleur du corps de base	Surface corps	D1	L1	L3	V	V1	V2	Nombre de rayons
K1661.050060	noir RAL 9005	-	50	8,5	12	6	5,9	6,15	3
K1661.050070	noir RAL 9005	-	50	8,5	12	7	6,9	7,15	3
K1661.060060	noir RAL 9005	-	60	8,5	12	6	5,9	6,15	3
K1661.060070	noir RAL 9005	-	60	8,5	12	7	6,9	7,15	3
K1661.070070	noir RAL 9005	-	69	10	15	7	6,9	7,15	3
K1661.070080	noir RAL 9005	-	69	10	15	8	7,9	8,15	3
K1661.080080	noir RAL 9005	-	78	11	16	8	7,9	8,15	3
K1661.080090	noir RAL 9005	-	78	11	16	9	8,9	9,15	3
K1661.090090	noir RAL 9005	-	89	11	16	9	8,9	9,15	3
K1661.100090	noir RAL 9005	-	98	13	20	9	8,9	9,15	3
K1661.100100	noir RAL 9005	-	98	13	20	10	9,9	10,15	3
K1661.110100	noir RAL 9005	-	108	15	23	10	9,9	10,15	3
K1661.130120	noir RAL 9005	-	130	15	23	12	11,9	12,15	3
K1661.050061	rouge feu RAL 3000	-	50	8,5	12	6	5,9	6,15	3
K1661.050071	rouge feu RAL 3000	-	50	8,5	12	7	6,9	7,15	3
K1661.060061	rouge feu RAL 3000	-	60	8,5	12	6	5,9	6,15	3
K1661.060071	rouge feu RAL 3000	-	60	8,5	12	7	6,9	7,15	3
K1661.070071	rouge feu RAL 3000	-	69	10	15	7	6,9	7,15	3

Volants en tôle d'acier

Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	Surface corps	D1	L1	L3	V	V1	V2	Nombre de rayons
K1661.070081	rouge feu RAL 3000	-	69	10	15	8	7,9	8,15	3
K1661.080081	rouge feu RAL 3000	-	78	11	16	8	7,9	8,15	3
K1661.080091	rouge feu RAL 3000	-	78	11	16	9	8,9	9,15	3
K1661.090091	rouge feu RAL 3000	-	89	11	16	9	8,9	9,15	3
K1661.100091	rouge feu RAL 3000	-	98	13	20	9	8,9	9,15	3
K1661.100101	rouge feu RAL 3000	-	98	13	20	10	9,9	10,15	3
K1661.110101	rouge feu RAL 3000	-	108	15	23	10	9,9	10,15	3
K1661.130121	rouge feu RAL 3000	-	130	15	23	12	11,9	12,15	3
K1661.050062	-	zingué	50	8,5	12	6	5,9	6,15	3
K1661.050072	-	zingué	50	8,5	12	7	6,9	7,15	3
K1661.060062	-	zingué	60	8,5	12	6	5,9	6,15	3
K1661.060072	-	zingué	60	8,5	12	7	6,9	7,15	3
K1661.070072	-	zingué	69	10	15	7	6,9	7,15	3
K1661.070082	-	zingué	69	10	15	8	7,9	8,15	3
K1661.080082	-	zingué	78	11	16	8	7,9	8,15	3
K1661.080092	-	zingué	78	11	16	9	8,9	9,15	3
K1661.090092	-	zingué	89	11	16	9	8,9	9,15	3
K1661.100092	-	zingué	98	13	20	9	8,9	9,15	3
K1661.100102	-	zingué	98	13	20	10	9,9	10,15	3
K1661.110102	-	zingué	108	15	23	10	9,9	10,15	3
K1661.130122	-	zingué	130	15	23	12	11,9	12,15	3