

Indicadores de posição

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Carcaça em poliamida 6.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Pino roscado em aço.

Versão:

Carcaça resistente aos impactos.
Eixo oco brunido.
Pino roscado preto.
Indicador de números de fundo preto e números em branco.

Indicação:

Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados.
Além disto, o valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam pelo seu pequeno design e uma marcação muito nítida. Eles são adequados principalmente para pequenas distâncias de fuso e pequenos diâmetros de eixo, além de possuir um apoio de torque fixado em um furo no lado oposto.

** O 1º asterisco informa a posição de montagem e o 2º a direção da contagem.
(Veja modelo de encomenda "Posição de montagem, direção da contagem").

Dados técnicos:

- Contador composto por 3 posições com dez dígitos
- Tamanho dos números aprox. 4 mm
- Eixos ocos Ø 10 H7 mm
- Resistente à temperatura de até 80 °C
- Resistente aos óleos e solventes

Sob consulta:


- Indicação em polegadas

Acessórios:

- Bucha redutora K0412

Indicadores de posição

Desenhos



Visor de indicação após uma rotação, casas decimais:	Posição de montagem (1 - 4):
p. ex. K0408.01001111 0100 = 1mm passo, 1 = na casa decimal 1ª casa da direita.	p. ex. K0408.01001111 1 = Posição de montagem

Direção da contagem (1 - 2):	Cor (1 - 2):
p. ex. K0408.01001111 1 = sentido horário (valores crescentes) 2 = sentido anti-horário (valores crescentes)	p. ex. K0408.01001111 1 = cor laranja 2 = cor preta

Visão geral dos artigos

Indicadores de posição

Indicadores de posição

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	B	D	H	L	Passo	Posição de montagem	Direção da contagem	Indicação depois de uma rotação	Virgula na casa	Rotação máx Rpm
K0408.01001111	laranja RAL 2004	26	10	33	22	1	1	1	01,0	1	500
K0408.01001121	laranja RAL 2004	26	10	33	22	1	1	2	01,0	1	500
K0408.01001211	laranja RAL 2004	26	10	33	22	1	2	1	01,0	1	500
K0408.01001221	laranja RAL 2004	26	10	33	22	1	2	2	01,0	1	500
K0408.01001311	laranja RAL 2004	26	10	33	22	1	3	1	01,0	1	500
K0408.01001321	laranja RAL 2004	26	10	33	22	1	3	2	01,0	1	500
K0408.01001411	laranja RAL 2004	26	10	33	22	1	4	1	01,0	1	500
K0408.01001421	laranja RAL 2004	26	10	33	22	1	4	2	01,0	1	500
K0408.02001111	laranja RAL 2004	26	10	33	22	2	1	1	02,0	1	500
K0408.02001121	laranja RAL 2004	26	10	33	22	2	1	2	02,0	1	500
K0408.02001211	laranja RAL 2004	26	10	33	22	2	2	1	02,0	1	500
K0408.02001311	laranja RAL 2004	26	10	33	22	2	3	1	02,0	1	500
K0408.02001321	laranja RAL 2004	26	10	33	22	2	3	2	02,0	1	500
K0408.02001411	laranja RAL 2004	26	10	33	22	2	4	1	02,0	1	500
K0408.02001421	laranja RAL 2004	26	10	33	22	2	4	2	02,0	1	500
K0408.02501111	laranja RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	1	02,5	1	500
K0408.02501121	laranja RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	2	02,5	1	500
K0408.02501221	laranja RAL 2004	26	10	33	22	2,5	2	2	02,5	1	500
K0408.02501311	laranja RAL 2004	26	10	33	22	2,5	3	1	02,5	1	500
K0408.02501321	laranja RAL 2004	26	10	33	22	2,5	3	2	02,5	1	500
K0408.02501411	laranja RAL 2004	26	10	33	22	2,5	4	1	02,5	1	500
K0408.02501421	laranja RAL 2004	26	10	33	22	2,5	4	2	02,5	1	500
K0408.03001111	laranja RAL 2004	26	10	33	22	3	1	1	03,0	1	500
K0408.03001121	laranja RAL 2004	26	10	33	22	3	1	2	03,0	1	500
K0408.03001211	laranja RAL 2004	26	10	33	22	3	2	1	03,0	1	500
K0408.03001221	laranja RAL 2004	26	10	33	22	3	2	2	03,0	1	500
K0408.03001311	laranja RAL 2004	26	10	33	22	3	3	1	03,0	1	500
K0408.03001321	laranja RAL 2004	26	10	33	22	3	3	2	03,0	1	500
K0408.03001421	laranja RAL 2004	26	10	33	22	3	4	2	03,0	1	500
K0408.04001111	laranja RAL 2004	26	10	33	22	4	1	1	04,0	1	375
K0408.04001121	laranja RAL 2004	26	10	33	22	4	1	2	04,0	1	375
K0408.04001211	laranja RAL 2004	26	10	33	22	4	2	1	04,0	1	375
K0408.04001221	laranja RAL 2004	26	10	33	22	4	2	2	04,0	1	375
K0408.04001311	laranja RAL 2004	26	10	33	22	4	3	1	04,0	1	375
K0408.04001321	laranja RAL 2004	26	10	33	22	4	3	2	04,0	1	375
K0408.04001411	laranja RAL 2004	26	10	33	22	4	4	1	04,0	1	375
K0408.04001421	laranja RAL 2004	26	10	33	22	4	4	2	04,0	1	375
K0408.05001111	laranja RAL 2004	26	10	33	22	5	1	1	05,0	1	300
K0408.05001121	laranja RAL 2004	26	10	33	22	5	1	2	05,0	1	300
K0408.05001211	laranja RAL 2004	26	10	33	22	5	2	1	05,0	1	300
K0408.05001221	laranja RAL 2004	26	10	33	22	5	2	2	05,0	1	300
K0408.05001321	laranja RAL 2004	26	10	33	22	5	3	2	05,0	1	300
K0408.05001411	laranja RAL 2004	26	10	33	22	5	4	1	05,0	1	300
K0408.05001421	laranja RAL 2004	26	10	33	22	5	4	2	05,0	1	300
K0408.06001111	laranja RAL 2004	26	10	33	22	6	1	1	06,0	1	250
K0408.06001121	laranja RAL 2004	26	10	33	22	6	1	2	06,0	1	250
K0408.06001221	laranja RAL 2004	26	10	33	22	6	2	2	06,0	1	250
K0408.06001311	laranja RAL 2004	26	10	33	22	6	3	1	06,0	1	250
K0408.06001321	laranja RAL 2004	26	10	33	22	6	3	2	06,0	1	250
K0408.06001411	laranja RAL 2004	26	10	33	22	6	4	1	06,0	1	250
K0408.06001421	laranja RAL 2004	26	10	33	22	6	4	2	06,0	1	250
K0408.08001111	laranja RAL 2004	26	10	33	22	8	1	1	08,0	1	180
K0408.08001121	laranja RAL 2004	26	10	33	22	8	1	2	08,0	1	180
K0408.08001211	laranja RAL 2004	26	10	33	22	8	2	1	08,0	1	180
K0408.08001221	laranja RAL 2004	26	10	33	22	8	2	2	08,0	1	180
K0408.08001311	laranja RAL 2004	26	10	33	22	8	3	1	08,0	1	180
K0408.08001321	laranja RAL 2004	26	10	33	22	8	3	2	08,0	1	180
K0408.08001421	laranja RAL 2004	26	10	33	22	8	4	2	08,0	1	180
K0408.10001111	laranja RAL 2004	26	10	33	22	10	1	1	10,0	1	150
K0408.10001211	laranja RAL 2004	26	10	33	22	10	2	1	10,0	1	150
K0408.10001221	laranja RAL 2004	26	10	33	22	10	2	2	10,0	1	150

Indicadores de posição

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	B	D	H	L	Passo	Posição de montagem	Direção da contagem	Indicação depois de uma rotação	Virgula na casa	Rotação máx Rpm
K0408.10001311	laranja RAL 2004	26	10	33	22	10	3	1	10,0	1	150
K0408.10001321	laranja RAL 2004	26	10	33	22	10	3	2	10,0	1	150
K0408.10001411	laranja RAL 2004	26	10	33	22	10	4	1	10,0	1	150
K0408.10001421	laranja RAL 2004	26	10	33	22	10	4	2	10,0	1	150
K0408.01001112	preto	26	10	33	22	1	1	1	01,0	1	500
K0408.01001122	preto	26	10	33	22	1	1	2	01,0	1	500
K0408.01001212	preto	26	10	33	22	1	2	1	01,0	1	500
K0408.01001312	preto	26	10	33	22	1	3	1	01,0	1	500
K0408.01001322	preto	26	10	33	22	1	3	2	01,0	1	500
K0408.01001412	preto	26	10	33	22	1	4	1	01,0	1	500
K0408.01001422	preto	26	10	33	22	1	4	2	01,0	1	500
K0408.02001112	preto	26	10	33	22	2	1	1	02,0	1	500
K0408.02001122	preto	26	10	33	22	2	1	2	02,0	1	500
K0408.02001212	preto	26	10	33	22	2	2	1	02,0	1	500
K0408.02001222	preto	26	10	33	22	2	2	2	02,0	1	500
K0408.02001312	preto	26	10	33	22	2	3	1	02,0	1	500
K0408.02001322	preto	26	10	33	22	2	3	2	02,0	1	500
K0408.02001412	preto	26	10	33	22	2	4	1	02,0	1	500
K0408.02001422	preto	26	10	33	22	2	4	2	02,0	1	500
K0408.02501112	preto	26	10	33	22	2,5	1	1	02,5	1	500
K0408.02501212	preto	26	10	33	22	2,5	2	1	02,5	1	500
K0408.02501222	preto	26	10	33	22	2,5	2	2	02,5	1	500
K0408.02501322	preto	26	10	33	22	2,5	3	2	02,5	1	500
K0408.02501412	preto	26	10	33	22	2,5	4	1	02,5	1	500
K0408.02501422	preto	26	10	33	22	2,5	4	2	02,5	1	500
K0408.03001112	preto	26	10	33	22	3	1	1	03,0	1	500
K0408.03001122	preto	26	10	33	22	3	1	2	03,0	1	500
K0408.03001212	preto	26	10	33	22	3	2	1	03,0	1	500
K0408.03001222	preto	26	10	33	22	3	2	2	03,0	1	500
K0408.03001312	preto	26	10	33	22	3	3	1	03,0	1	500
K0408.03001322	preto	26	10	33	22	3	3	2	03,0	1	500
K0408.03001412	preto	26	10	33	22	3	4	1	03,0	1	500
K0408.03001422	preto	26	10	33	22	3	4	2	03,0	1	500
K0408.04001112	preto	26	10	33	22	4	1	1	04,0	1	375
K0408.04001122	preto	26	10	33	22	4	1	2	04,0	1	375
K0408.04001212	preto	26	10	33	22	4	2	1	04,0	1	375
K0408.04001312	preto	26	10	33	22	4	3	1	04,0	1	375
K0408.04001322	preto	26	10	33	22	4	3	2	04,0	1	375
K0408.04001412	preto	26	10	33	22	4	4	1	04,0	1	375
K0408.04001422	preto	26	10	33	22	4	4	2	04,0	1	375
K0408.05001112	preto	26	10	33	22	5	1	1	05,0	1	300
K0408.05001122	preto	26	10	33	22	5	1	2	05,0	1	300
K0408.05001212	preto	26	10	33	22	5	2	1	05,0	1	300
K0408.05001222	preto	26	10	33	22	5	2	2	05,0	1	300
K0408.05001312	preto	26	10	33	22	5	3	1	05,0	1	300
K0408.05001412	preto	26	10	33	22	5	4	1	05,0	1	300
K0408.05001422	preto	26	10	33	22	5	4	2	05,0	1	300
K0408.06001112	preto	26	10	33	22	6	1	1	06,0	1	250
K0408.06001122	preto	26	10	33	22	6	1	2	06,0	1	250
K0408.06001212	preto	26	10	33	22	6	2	1	06,0	1	250
K0408.06001222	preto	26	10	33	22	6	2	2	06,0	1	250
K0408.06001312	preto	26	10	33	22	6	3	1	06,0	1	250
K0408.06001322	preto	26	10	33	22	6	3	2	06,0	1	250
K0408.06001412	preto	26	10	33	22	6	4	1	06,0	1	250
K0408.06001422	preto	26	10	33	22	6	4	2	06,0	1	250
K0408.08001112	preto	26	10	33	22	8	1	1	08,0	1	180
K0408.08001122	preto	26	10	33	22	8	1	2	08,0	1	180
K0408.08001212	preto	26	10	33	22	8	2	1	08,0	1	180
K0408.08001222	preto	26	10	33	22	8	2	2	08,0	1	180
K0408.08001312	preto	26	10	33	22	8	3	1	08,0	1	180
K0408.08001322	preto	26	10	33	22	8	3	2	08,0	1	180

Indicadores de posição

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	B	D	H	L	Passo	Posição de montagem	Direção da contagem	Indicação depois de uma rotação	Vírgula na casa	Rotação máx Rpm
K0408.08001412	preto	26	10	33	22	8	4	1	08,0	1	180
K0408.08001422	preto	26	10	33	22	8	4	2	08,0	1	180
K0408.10001112	preto	26	10	33	22	10	1	1	10,0	1	150
K0408.10001122	preto	26	10	33	22	10	1	2	10,0	1	150
K0408.10001212	preto	26	10	33	22	10	2	1	10,0	1	150
K0408.10001222	preto	26	10	33	22	10	2	2	10,0	1	150
K0408.10001312	preto	26	10	33	22	10	3	1	10,0	1	150
K0408.10001322	preto	26	10	33	22	10	3	2	10,0	1	150
K0408.10001412	preto	26	10	33	22	10	4	1	10,0	1	150
K0408.10001422	preto	26	10	33	22	10	4	2	10,0	1	150