

Fechos lingueta com manípulo de comando

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Carcaça e porca em Zamak.
Manopla em plástico PA6 GF 30.
Anel de vedação plano em borracha.

Versão:

Carcaça e porca banhadas a cromo.
Manípulo preto.

Indicação:

Fecho lingueta com manípulo de comando. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.

Protegida contra água e poeira conforme IP65.

As chaves de fecho com cilindro são fornecidas com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). O fechamento é simultâneo, isto significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (chave Euro 5333).

Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.


*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.

Acessórios:

Lingueta para fecho lingueta de aço K0523.

Fechos lingueta com manípulo de comando

Desenhos



Visão geral dos artigos

Fechos lingueta com manípulo de comando

Código do artigo	Acionamento	H	SW
K0525.1183	manípulo	18,5	27
K0525.2183	manípulo com porta-cadeado	18,5	27