


Barras de apoio reguláveis

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço temperado.


Versão:

peça temperada e brunida.
Superfície de apoio retificada.

Indicação:

O furo roscado serve para a fixação de dispositivos.
Com as barras de apoio reguláveis, é possível ajustar qualquer posição desejada.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Barras de apoio reguláveis

Código do artigo	D	L	L1	B	B1	H	H1
K0824.12025	M12	90	40	38	13	25	12
K0824.12032	M12	90	40	38	13	32	19

Barras de apoio reguláveis

Visão geral dos artigos

Código do artigo	D	L	L1	B	B1	H	H1
K0824.12040	M12	90	40	38	13	40	27
K0824.12050	M12	90	40	38	13	50	37
K0824.12125	M12	140	90	38	13	25	12
K0824.12132	M12	140	90	38	13	32	19
K0824.12140	M12	140	90	38	13	40	27
K0824.12150	M12	140	90	38	13	50	37
K0824.16032	M16	90	40	50	17	32	15
K0824.16040	M16	90	40	50	17	40	23
K0824.16050	M16	90	40	50	17	50	33
K0824.16132	M16	140	90	50	17	32	15
K0824.16140	M16	140	90	50	17	40	23
K0824.16150	M16	140	90	50	17	50	33