

Dobradiças de aço inoxidável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço inoxidável 1.4301.

Versão:


peça polida ou jateada.

Indicação:

As dobradiças de aço inoxidável de alta qualidade com furo de fixação possuem um ângulo de abertura de 180°. As dobradiças podem ser utilizadas nas indústrias alimentícias, de embalagens, químicas e farmacêuticas.

As dobradiças podem ser encomendadas com um acabamento polido ou na versão jateada.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Dobradiças de aço inoxidável

Código do artigo	Superfície Corpo básico	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	B2	H	D	D1
K1809.57300	polido	57	26	29,5	10	12	5	30	16	9,5	10	M5	4
K1809.57301	jateado	57	26	29,5	10	12	5	30	16	9,5	10	M5	4

