

Alavanca de comando

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Botões em duroplástico PF 31.


Alavanca em aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:

Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.

Aço brunido, passivado azul ou aço inoxidável brilhante.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Alavanca de comando

Código do artigo	Material do corpo básico	Superfície Corpo básico	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.208X35	aço	brunido	A	8	M6	20	35	9	18
K0179.208X50	aço	brunido	A	8	M6	20	50	9	18
K0179.208X65	aço	brunido	A	8	M6	20	65	9	18
K0179.210X50	aço	brunido	A	10	M8	25	50	13	23
K0179.210X65	aço	brunido	A	10	M8	25	65	13	23
K0179.210X80	aço	brunido	A	10	M8	25	80	13	23
K0179.210X100	aço	brunido	A	10	M8	25	100	13	23
K0179.212X65	aço	brunido	A	12	M10	32	65	15	29
K0179.212X80	aço	brunido	A	12	M10	32	80	15	29
K0179.212X100	aço	brunido	A	12	M10	32	100	15	29
K0179.212X125	aço	brunido	A	12	M10	32	125	15	29
K0179.214X80	aço	brunido	A	14	M12	36	80	16	33
K0179.214X100	aço	brunido	A	14	M12	36	100	16	33
K0179.214X125	aço	brunido	A	14	M12	36	125	16	33
K0179.214X160	aço	brunido	A	14	M12	36	160	16	33
K0179.2208X35	aço	azul passivado	A	8	M6	20	35	9	18
K0179.2208X50	aço	azul passivado	A	8	M6	20	50	9	18

Alavanca de comando

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	Superfície Corpo básico	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.2208X65	aço	azul passivado	A	8	M6	20	65	9	18
K0179.2210X50	aço	azul passivado	A	10	M8	25	50	13	23
K0179.2210X65	aço	azul passivado	A	10	M8	25	65	13	23
K0179.2210X80	aço	azul passivado	A	10	M8	25	80	13	23
K0179.2210X100	aço	azul passivado	A	10	M8	25	100	13	23
K0179.2212X65	aço	azul passivado	A	12	M10	32	65	15	29
K0179.2212X80	aço	azul passivado	A	12	M10	32	80	15	29
K0179.2212X100	aço	azul passivado	A	12	M10	32	100	15	29
K0179.2212X125	aço	azul passivado	A	12	M10	32	125	15	29
K0179.2214X80	aço	azul passivado	A	14	M12	36	80	16	33
K0179.2214X100	aço	azul passivado	A	14	M12	36	100	16	33
K0179.2214X125	aço	azul passivado	A	14	M12	36	125	16	33
K0179.2214X160	aço	azul passivado	A	14	M12	36	160	16	33
K0179.1208X35	aço inoxidável	superfície sem tratamento	A	8	M6	20	35	9	18
K0179.1208X50	aço inoxidável	superfície sem tratamento	A	8	M6	20	50	9	18
K0179.1208X65	aço inoxidável	superfície sem tratamento	A	8	M6	20	65	9	18
K0179.1210X50	aço inoxidável	superfície sem tratamento	A	10	M8	25	50	13	23
K0179.1210X65	aço inoxidável	superfície sem tratamento	A	10	M8	25	65	13	23
K0179.1210X80	aço inoxidável	superfície sem tratamento	A	10	M8	25	80	13	23
K0179.1210X100	aço inoxidável	superfície sem tratamento	A	10	M8	25	100	13	23
K0179.1212X65	aço inoxidável	superfície sem tratamento	A	12	M10	32	65	15	29
K0179.1212X80	aço inoxidável	superfície sem tratamento	A	12	M10	32	80	15	29
K0179.1212X100	aço inoxidável	superfície sem tratamento	A	12	M10	32	100	15	29
K0179.1212X125	aço inoxidável	superfície sem tratamento	A	12	M10	32	125	15	29
K0179.1214X80	aço inoxidável	superfície sem tratamento	A	14	M12	36	80	16	33
K0179.1214X100	aço inoxidável	superfície sem tratamento	A	14	M12	36	100	16	33
K0179.1214X125	aço inoxidável	superfície sem tratamento	A	14	M12	36	125	16	33
K0179.1214X160	aço inoxidável	superfície sem tratamento	A	14	M12	36	160	16	33
K0179.708X35	aço	brunido	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.708X50	aço	brunido	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.708X65	aço	brunido	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.710X50	aço	brunido	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.710X65	aço	brunido	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.710X80	aço	brunido	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.710X100	aço	brunido	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.712X65	aço	brunido	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.712X80	aço	brunido	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.712X100	aço	brunido	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.712X125	aço	brunido	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.714X80	aço	brunido	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.714X100	aço	brunido	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.714X125	aço	brunido	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.714X160	aço	brunido	B	14	M12	35	160	16	85
K0179.2708X35	aço	azul passivado	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.2708X50	aço	azul passivado	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.2708X65	aço	azul passivado	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.2710X50	aço	azul passivado	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.2710X65	aço	azul passivado	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.2710X80	aço	azul passivado	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.2710X100	aço	azul passivado	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.2712X65	aço	azul passivado	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.2712X80	aço	azul passivado	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.2712X100	aço	azul passivado	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.2712X125	aço	azul passivado	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.2714X80	aço	azul passivado	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.2714X100	aço	azul passivado	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.2714X125	aço	azul passivado	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.2714X160	aço	azul passivado	B	14	M12	35	160	16	85
K0179.1708X35	aço inoxidável	superfície sem tratamento	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.1708X50	aço inoxidável	superfície sem tratamento	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.1708X65	aço inoxidável	superfície sem tratamento	B	8	M6	23	65	9	60

Alavanca de comando

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	Superfície Corpo básico	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.1710X50	aço inoxidável	superfície sem tratamento	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.1710X65	aço inoxidável	superfície sem tratamento	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.1710X80	aço inoxidável	superfície sem tratamento	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.1710X100	aço inoxidável	superfície sem tratamento	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.1712X65	aço inoxidável	superfície sem tratamento	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.1712X80	aço inoxidável	superfície sem tratamento	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.1712X100	aço inoxidável	superfície sem tratamento	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.1712X125	aço inoxidável	superfície sem tratamento	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.1714X80	aço inoxidável	superfície sem tratamento	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.1714X100	aço inoxidável	superfície sem tratamento	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.1714X125	aço inoxidável	superfície sem tratamento	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.1714X160	aço inoxidável	superfície sem tratamento	B	14	M12	35	160	16	85
K0179.408X35	aço	brunido	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.408X50	aço	brunido	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.408X65	aço	brunido	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.410X50	aço	brunido	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.410X65	aço	brunido	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.410X80	aço	brunido	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.410X100	aço	brunido	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.412X65	aço	brunido	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.412X80	aço	brunido	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.412X100	aço	brunido	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.412X125	aço	brunido	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.414X80	aço	brunido	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.414X100	aço	brunido	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.414X125	aço	brunido	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.414X160	aço	brunido	C	14	M12	35	160	16	53
K0179.2408X35	aço	azul passivado	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.2408X50	aço	azul passivado	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.2408X65	aço	azul passivado	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.2410X50	aço	azul passivado	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.2410X65	aço	azul passivado	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.2410X80	aço	azul passivado	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.2410X100	aço	azul passivado	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.2412X65	aço	azul passivado	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.2412X80	aço	azul passivado	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.2412X100	aço	azul passivado	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.2412X125	aço	azul passivado	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.2414X80	aço	azul passivado	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.2414X100	aço	azul passivado	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.2414X125	aço	azul passivado	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.2414X160	aço	azul passivado	C	14	M12	35	160	16	53
K0179.1408X35	aço inoxidável	superfície sem tratamento	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.1408X50	aço inoxidável	superfície sem tratamento	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.1408X65	aço inoxidável	superfície sem tratamento	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.1410X50	aço inoxidável	superfície sem tratamento	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.1410X65	aço inoxidável	superfície sem tratamento	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.1410X80	aço inoxidável	superfície sem tratamento	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.1410X100	aço inoxidável	superfície sem tratamento	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.1412X65	aço inoxidável	superfície sem tratamento	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.1412X80	aço inoxidável	superfície sem tratamento	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.1412X100	aço inoxidável	superfície sem tratamento	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.1412X125	aço inoxidável	superfície sem tratamento	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.1414X80	aço inoxidável	superfície sem tratamento	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.1414X100	aço inoxidável	superfície sem tratamento	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.1414X125	aço inoxidável	superfície sem tratamento	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.1414X160	aço inoxidável	superfície sem tratamento	C	14	M12	35	160	16	53
K0179.608X35	aço	brunido	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.608X50	aço	brunido	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.608X65	aço	brunido	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.610X50	aço	brunido	E	10	M8	23	50	13	61

Alavanca de comando

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	Superfície Corpo básico	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.610X65	aço	brunido	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.610X80	aço	brunido	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.610X100	aço	brunido	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.612X65	aço	brunido	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.612X80	aço	brunido	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.612X100	aço	brunido	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.612X125	aço	brunido	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.614X80	aço	brunido	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.614X100	aço	brunido	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.614X125	aço	brunido	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.614X160	aço	brunido	E	14	M12	29	160	16	71
K0179.2608X35	aço	azul passivado	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.2608X50	aço	azul passivado	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.2608X65	aço	azul passivado	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.2610X50	aço	azul passivado	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.2610X65	aço	azul passivado	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.2610X80	aço	azul passivado	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.2610X100	aço	azul passivado	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.2612X65	aço	azul passivado	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.2612X80	aço	azul passivado	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.2612X100	aço	azul passivado	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.2612X125	aço	azul passivado	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.2614X80	aço	azul passivado	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.2614X100	aço	azul passivado	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.2614X125	aço	azul passivado	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.2614X160	aço	azul passivado	E	14	M12	29	160	16	71
K0179.1608X35	aço inoxidável	superfície sem tratamento	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.1608X50	aço inoxidável	superfície sem tratamento	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.1608X65	aço inoxidável	superfície sem tratamento	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.1610X50	aço inoxidável	superfície sem tratamento	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.1610X65	aço inoxidável	superfície sem tratamento	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.1610X80	aço inoxidável	superfície sem tratamento	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.1610X100	aço inoxidável	superfície sem tratamento	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.1612X65	aço inoxidável	superfície sem tratamento	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.1612X80	aço inoxidável	superfície sem tratamento	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.1612X100	aço inoxidável	superfície sem tratamento	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.1612X125	aço inoxidável	superfície sem tratamento	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.1614X80	aço inoxidável	superfície sem tratamento	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.1614X100	aço inoxidável	superfície sem tratamento	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.1614X125	aço inoxidável	superfície sem tratamento	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.1614X160	aço inoxidável	superfície sem tratamento	E	14	M12	29	160	16	71