

Предохранительные шпингалеты

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус, пусковой механизм, гайка и ключ из цинкового сплава.
Плоское уплотнение из резины.

Исполнение:

Корпус и пусковой механизм хромированы
или имеют черное порошковое покрытие.
Ключ хромирован.

Указание:

Предохранительный шпингалет с подпружиненным выступом. Установка справа или слева, путь запираения 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.

Пыле- и водонепроницаемый согласно IP65.

Ключ заказывается отдельно. Замок открывается и запирается только специальным ключом. Ключ можно вытащить только в закрытом положении. При открытом замке ключ используется в качестве ручки.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.


* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Выступ для шпингалетов, сталь, K0523.

Указание на чертеже:

- 1) Ключ вынимается в закрытом положении
- 2) Ключ не вынимается в открытом положении



Обзор изделий

Предохранительные шпингалеты

Номер заказа	Поверхность корпуса	Приведение в действие	H	SW	Номер заказа Ключ
K0524.181	хромированный	Ключ	18,5	27	K0524.9
K0524.182	с порошковым покрытием	Ключ	18,5	27	K0524.9

Номер заказа	Обозначение
K0524.9	Торцовый Ключ