

Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основание и ручка из алюминия EN AW-6060. Соединительные штифты из нержавеющей стали.

Исполнение:

Основание ручки, обработанное и полублестящее, черного цвета, анодированное.


Ручка, зачищенная, натурального цвета, анодированная или титанового цвета с порошковым покрытием.

Указание:

Ручки трубчатые отличаются массивной конструкцией и высокой допустимой нагрузкой.

Оцинкованные болты M8×16 с шестигранной головкой по DIN 933 и оцинкованные подкладочные шайбы по DIN EN ISO 7089 входят в комплект поставки.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки трубчатые, форма А

Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием

Обзор изделий

Номер заказа Ручка чёрного цвета, анодированная	Номер заказа Ручка титанового цвета с порошковым покрытием	Номер заказа Ручка естественного цвета, анодированная	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K0131.2000811	K0131.2000812	K0131.2000813	200	72,5	M8	77,5	216	1000
K0131.3000811	K0131.3000812	K0131.3000813	300	72,5	M8	77,5	316	1000
-	K0131.4000812	K0131.4000813	400	72,5	M8	77,5	416	1000
K0131.5000811	K0131.5000812	K0131.5000813	500	72,5	M8	77,5	516	1000

Ручки трубчатые, форма В

Номер заказа Ручка чёрного цвета, анодированная	Номер заказа Ручка естественного цвета, анодированная	Номер заказа Ручка титанового цвета с порошковым покрытием	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K0131.2000821	K0131.2000823	-	200	35	M8	67,5	230	1000
K0131.3000821	K0131.3000823	K0131.3000822	300	35	M8	67,5	330	1000
K0131.4000821	K0131.4000823	-	400	35	M8	67,5	430	1000
-	K0131.5000823	K0131.5000822	500	35	M8	67,5	530	1000

Ручки трубчатые, форма С

Номер заказа Ручка естественного цвета, анодированная	Номер заказа Ручка чёрного цвета, анодированная	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K0131.2000833	-	200	72,5	M8	77,5	216	1000
K0131.3000833	K0131.3000831	300	72,5	M8	77,5	316	1000
K0131.4000833	K0131.4000831	400	72,5	M8	77,5	416	1000
K0131.5000833	K0131.5000831	500	72,5	M8	77,5	516	1000