

## Ручки четырёхлепестковые плоские

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Описание продукта:

Высокая безопасность схватывания и привлекательный дизайн являются факторами отличной функциональности. Плоский тип конструкции хорошо подходит для низких монтажных пространств.

#### Материал, конструкция:

Основа термопласт жёсткий, чёрный.

Покрытие мягкое из чёрного термопласта.

Внутренняя резьба - латунь.

Наружная резьба - оцинкованная сталь, класс прочности 5.8.



#### Указание:

SYMPA TOUCH Ручки четырёхлепестковые плоские имеются в наличии 5 размеров с внутренней и наружной резьбой.

#### По запросу:

Прочие сведения о наружной резьбе, длине винтов, конструкции и цвете.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Ручки четырёхлепестковые плоские с внутренней резьбой

| Номер заказа | Форма | D   | D1   | D2   | H    | H1  | T    | L |
|--------------|-------|-----|------|------|------|-----|------|---|
| K0278.3505   | K     | M5  | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | 12,5 | - |
| K0278.3506   | K     | M6  | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | 12,5 | - |
| K0278.4405   | K     | M5  | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 12,5 | - |
| K0278.4406   | K     | M6  | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 12,5 | - |
| K0278.4408   | K     | M8  | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 12,5 | - |
| K0278.4410   | K     | M10 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 12,5 | - |
| K0278.5005   | K     | M5  | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 12,5 | - |
| K0278.5006   | K     | M6  | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 12,5 | - |

## Ручки четырёхлепестковые плоские

### Обзор изделий

| Номер заказа  | Форма | D   | D1   | D2   | H    | H1  | T    | L  |
|---------------|-------|-----|------|------|------|-----|------|----|
| K0278.5008    | K     | M8  | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 12,5 | -  |
| K0278.5010    | K     | M10 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 12,5 | -  |
| K0278.6306    | K     | M6  | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | -  |
| K0278.6308    | K     | M8  | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | -  |
| K0278.6310    | K     | M10 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | -  |
| K0278.6312    | K     | M12 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | -  |
| K0278.7608    | K     | M8  | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | 12,5 | -  |
| K0278.7610    | K     | M10 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | 12,5 | -  |
| K0278.7612    | K     | M12 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | 12,5 | -  |
| K0278.3506X15 | L     | M6  | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | -    | 15 |
| K0278.3506X20 | L     | M6  | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | -    | 20 |
| K0278.3506X25 | L     | M6  | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | -    | 25 |
| K0278.3506X35 | L     | M6  | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | -    | 35 |
| K0278.4406X15 | L     | M6  | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | -    | 15 |
| K0278.4406X20 | L     | M6  | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | -    | 20 |
| K0278.4406X25 | L     | M6  | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | -    | 25 |
| K0278.4406X35 | L     | M6  | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | -    | 35 |
| K0278.4408X16 | L     | M8  | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | -    | 16 |
| K0278.4408X25 | L     | M8  | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | -    | 25 |
| K0278.4408X35 | L     | M8  | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | -    | 35 |
| K0278.4410X20 | L     | M10 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | -    | 20 |
| K0278.4410X30 | L     | M10 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | -    | 30 |
| K0278.4410X40 | L     | M10 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | -    | 40 |
| K0278.4410X50 | L     | M10 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | -    | 50 |
| K0278.5006X15 | L     | M6  | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | -    | 15 |
| K0278.5006X25 | L     | M6  | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | -    | 25 |
| K0278.5006X35 | L     | M6  | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | -    | 35 |
| K0278.5008X16 | L     | M8  | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | -    | 16 |
| K0278.5008X25 | L     | M8  | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | -    | 25 |
| K0278.5008X35 | L     | M8  | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | -    | 35 |
| K0278.5010X30 | L     | M10 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | -    | 30 |
| K0278.5010X40 | L     | M10 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | -    | 40 |
| K0278.5010X50 | L     | M10 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | -    | 50 |
| K0278.6306X15 | L     | M6  | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | -    | 15 |
| K0278.6306X20 | L     | M6  | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | -    | 20 |
| K0278.6306X25 | L     | M6  | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | -    | 25 |
| K0278.6306X35 | L     | M6  | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | -    | 35 |
| K0278.6308X16 | L     | M8  | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | -    | 16 |
| K0278.6308X25 | L     | M8  | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | -    | 25 |
| K0278.6308X35 | L     | M8  | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | -    | 35 |
| K0278.6310X30 | L     | M10 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | -    | 30 |
| K0278.6310X40 | L     | M10 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | -    | 40 |
| K0278.6310X50 | L     | M10 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | -    | 50 |
| K0278.7608X16 | L     | M8  | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | -    | 16 |
| K0278.7608X25 | L     | M8  | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | -    | 25 |
| K0278.7608X35 | L     | M8  | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | -    | 35 |
| K0278.7610X30 | L     | M10 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | -    | 30 |
| K0278.7610X50 | L     | M10 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | -    | 50 |

### Ручки четырёх лепестковые плоские с наружной резьбой

| Номер заказа | Форма | D   | D1   | D2   | H    | H1  | L           |
|--------------|-------|-----|------|------|------|-----|-------------|
| K0278.3506X  | L     | M6  | 35,5 | 14,2 | 15,5 | 2,8 | 15/20/25/35 |
| K0278.4406X  | L     | M6  | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 15/20/25/35 |
| K0278.4408X  | L     | M8  | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 16/25/35    |
| K0278.4410X  | L     | M10 | 44,5 | 17,5 | 19,3 | 3,3 | 20/30/40/50 |
| K0278.5006X  | L     | M6  | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 15/25/35    |
| K0278.5008X  | L     | M8  | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 16/25/35    |
| K0278.5010X  | L     | M10 | 50,8 | 23,6 | 22,1 | 3,8 | 30/40/50    |
| K0278.6306X  | L     | M6  | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 15/20/25/35 |
| K0278.6308X  | L     | M8  | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 16/25/35    |

## Ручки четырёхлепестковые плоские

## Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | D   | D1   | D2   | H    | H1  | L        |
|--------------|-------|-----|------|------|------|-----|----------|
| K0278.6310X  | L     | M10 | 63,5 | 31,7 | 27,7 | 4,6 | 30/40/50 |
| K0278.7608X  | L     | M8  | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | 16/25/35 |
| K0278.7610X  | L     | M10 | 76,2 | 38,1 | 33,3 | 5,6 | 30/50    |