# Шарниры из пластмасс навесные, левые

## Описание товара/фотография продукта

## Описание

**Материал:**
Термопласт армированный стекловолокном. Ось нержавеющая сталь.

**Исполнение:**
Шарнир чёрный. Ось, Без покрытия.

**Указание:**
Все шарнирные петли поставляются также по запросу с направляющими язычками под пазы алюминиевых профилей (паз 6, 8 и 10). Они облегчают монтаж, обеспечивают устойчивость петли к скручиванию и повышают ее стойкость к нагрузкам.

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Шарниры из пластмасс навесные, левые

## Чертежи




## Обзор изделий

### Шарниры из пластмасс, навесные, левые

| Номер заказа | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | D1 | D2 | D3 | H | F1 N | F2 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0434.1251515** | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 625 | 425 |
| **K0434.1251518** | 55,5 | 15 | 17,5 | 26 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 500 |
| **K0434.1251520** | 61,5 | 15 | 20 | 26 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 |
| **K0434.1251523** | 64,5 | 15 | 22,5 | 26 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 |
| **K0434.1251525** | 69,5 | 15 | 25 | 26 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 325 |
| **K0434.1251528** | 74,5 | 15 | 27,5 | 26 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 320 |
| **K0434.1251533** | 83,5 | 15 | 32,5 | 26 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 |
| **K0434.1301815** | 55,5 | 17,5 | 15 | 29,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 450 |
| **K0434.1301818** | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 |
| **K0434.1301820** | 65 | 17,5 | 20 | 29,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 400 |
| **K0434.1301823** | 68 | 17,5 | 22,5 | 29,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 |
| **K0434.1301825** | 73 | 17,5 | 25 | 29,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 |
| **K0434.1301828** | 78 | 17,5 | 27,5 | 29,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 |
| **K0434.1301833** | 87 | 17,5 | 32,5 | 29,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 |
| **K0434.1352015** | 61,5 | 20 | 15 | 35,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 400 |
| **K0434.1352018** | 65 | 20 | 17,5 | 35,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 |
| **K0434.1352020** | 71 | 20 | 20 | 35,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 400 |
| **K0434.1352023** | 74 | 20 | 22,5 | 35,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 |
| **K0434.1352025** | 79 | 20 | 25 | 35,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 |
| **K0434.1352028** | 84 | 20 | 27,5 | 35,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 350 |
| **K0434.1352033** | 93 | 20 | 32,5 | 35,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 |
| **K0434.1402315** | 64,5 | 22,5 | 15 | 38,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 650 | 425 |
| **K0434.1402318** | 68 | 22,5 | 17,5 | 38,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 |
| **K0434.1402320** | 74 | 22,5 | 20 | 38,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 400 |
| **K0434.1402323** | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 400 |
| **K0434.1402328** | 87 | 22,5 | 27,5 | 38,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Шарниры из пластмасс навесные, левые

## Обзор изделий

| Номер заказа | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | D1 | D2 | D3 | H | F1 N | F2 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0434.1402333** | 96 | 22,5 | 32,5 | 38,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 |
| **K0434.1452515** | 69,5 | 25 | 15 | 43,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 650 | 425 |
| **K0434.1452518** | 73 | 25 | 17,5 | 43,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 |
| **K0434.1452520** | 79 | 25 | 20 | 43,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 |
| **K0434.1452523** | 82 | 25 | 22,5 | 43,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 |
| **K0434.1452525** | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 325 |
| **K0434.1452528** | 92 | 25 | 27,5 | 43,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 320 |
| **K0434.1452533** | 101 | 25 | 32,5 | 43,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 |
| **K0434.1502815** | 74,5 | 27,5 | 15 | 48,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 650 | 425 |
| **K0434.1502818** | 78 | 27,5 | 17,5 | 48,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 |
| **K0434.1502820** | 84 | 27,5 | 20 | 48,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 |
| **K0434.1502823** | 87 | 27,5 | 22,5 | 48,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 |
| **K0434.1502828** | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 320 |
| **K0434.1502833** | 106 | 27,5 | 32,5 | 48,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 |
| **K0434.1603315** | 83,5 | 32,5 | 15 | 57,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 650 | 425 |
| **K0434.1603318** | 87 | 32,5 | 17,5 | 57,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 |
| **K0434.1603320** | 93 | 32,5 | 20 | 57,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 |
| **K0434.1603323** | 96 | 32,5 | 22,5 | 57,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 |
| **K0434.1603325** | 101 | 32,5 | 25 | 57,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 325 |
| **K0434.1603328** | 106 | 32,5 | 27,5 | 57,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 320 |
| **K0434.1603333** | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 240 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG