

## Шарниры литые из цинкового сплава с удлинёнными отверстиями

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

из цинкового сплава. Ось нержавеющая сталь. шайбы термопласт.

#### Исполнение:

Шарнир чёрный с порошковым покрытием. Ось, Без покрытия. Шайбы чёрные.

#### Указание:


Шарнирные петли имеют регулировку по горизонтали, что позволяет выставить оптимальное положение.

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.

### Чертежи



## Шарниры литые из цинкового сплава с удлинёнными отверстиями

## Обзор изделий

## Шарниры литые из цинкового сплава, с удлинёнными отверстиями

| Номер заказа   | A  | B  | Направляющий<br>выступ для паза | F1<br>N | F2<br>N |
|----------------|----|----|---------------------------------|---------|---------|
| K0441.402020   | 80 | 40 | -                               | 1200    | 500     |
| K0441.40202008 | 80 | 40 | 8                               | 1200    | 500     |
| K0441.40202010 | 80 | 40 | 10                              | 1200    | 500     |