

# Болты призонные шестигранные с длинным установочным винтом подобно DIN 609

## Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Сталь.


#### Исполнение:

Коэффициент прочности 8.8, вороненые. Диаметр штока шлифованный.

#### Указание:

Шестигранные призонные болты используются, когда на резьбовые соединения оказываются поперечные усилия или необходимо зафиксировать положение деталей относительно друг друга.

## Чертежи



## Обзор изделий

### Болты призонные шестигранные с длинным установочным винтом подобно DIN 609

| Номер заказа | D1 | D   | E     | K   | L  | Ls<br>мин. | Lg<br>макс. | SW |
|--------------|----|-----|-------|-----|----|------------|-------------|----|
| K0706.09X25  | 9  | M8  | 14,38 | 5,3 | 25 | 8          | 11,6        | 13 |
| K0706.09X30  | 9  | M8  | 14,38 | 5,3 | 30 | 13         | 16,6        | 13 |
| K0706.09X35  | 9  | M8  | 14,38 | 5,3 | 35 | 18         | 21,6        | 13 |
| K0706.09X40  | 9  | M8  | 14,38 | 5,3 | 40 | 23         | 26,6        | 13 |
| K0706.09X45  | 9  | M8  | 14,38 | 5,3 | 45 | 28         | 31,6        | 13 |
| K0706.09X50  | 9  | M8  | 14,38 | 5,3 | 50 | 33         | 36,6        | 13 |
| K0706.09X60  | 9  | M8  | 14,38 | 5,3 | 60 | 41         | 44,6        | 13 |
| K0706.11X30  | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 30 | 10         | 13,9        | 17 |
| K0706.11X35  | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 35 | 15         | 18,9        | 17 |
| K0706.11X40  | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 40 | 20         | 23,9        | 17 |
| K0706.11X45  | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 45 | 25         | 28,9        | 17 |

## Болты призонные шестигранные с длинным установочным винтом подобно DIN 609

## Обзор изделий

| Номер заказа | D1 | D   | E     | K    | L   | Ls<br>МИН. | Lg<br>МАКС. | SW |
|--------------|----|-----|-------|------|-----|------------|-------------|----|
| K0706.11X50  | 11 | M10 | 17,77 | 6,4  | 50  | 30         | 33,9        | 17 |
| K0706.11X60  | 11 | M10 | 17,77 | 6,4  | 60  | 38         | 41,9        | 17 |
| K0706.11X70  | 11 | M10 | 17,77 | 6,4  | 70  | 48         | 51,9        | 17 |
| K0706.11X80  | 11 | M10 | 17,77 | 6,4  | 80  | 58         | 61,9        | 17 |
| K0706.11X90  | 11 | M10 | 17,77 | 6,4  | 90  | 68         | 71,9        | 17 |
| K0706.11X100 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4  | 100 | 78         | 81,9        | 17 |
| K0706.13X35  | 13 | M12 | 19,85 | 7,5  | 35  | 11,5       | 15,7        | 19 |
| K0706.13X40  | 13 | M12 | 19,85 | 7,5  | 40  | 16,5       | 20,7        | 19 |
| K0706.13X45  | 13 | M12 | 19,85 | 7,5  | 45  | 21,5       | 25,7        | 19 |
| K0706.13X50  | 13 | M12 | 19,85 | 7,5  | 50  | 26,5       | 30,7        | 19 |
| K0706.13X60  | 13 | M12 | 19,85 | 7,5  | 60  | 34,5       | 38,7        | 19 |
| K0706.13X70  | 13 | M12 | 19,85 | 7,5  | 70  | 44,5       | 48,7        | 19 |
| K0706.13X80  | 13 | M12 | 19,85 | 7,5  | 80  | 54,5       | 58,7        | 19 |
| K0706.13X90  | 13 | M12 | 19,85 | 7,5  | 90  | 64,5       | 68,7        | 19 |
| K0706.13X100 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5  | 100 | 74,5       | 78,7        | 19 |
| K0706.17X40  | 17 | M16 | 26,17 | 10   | 40  | 11,5       | 16          | 24 |
| K0706.17X45  | 17 | M16 | 26,17 | 10   | 45  | 16,5       | 21          | 24 |
| K0706.17X50  | 17 | M16 | 26,17 | 10   | 50  | 21,5       | 26          | 24 |
| K0706.17X60  | 17 | M16 | 26,17 | 10   | 60  | 29,5       | 34          | 24 |
| K0706.17X70  | 17 | M16 | 26,17 | 10   | 70  | 39,5       | 44          | 24 |
| K0706.17X80  | 17 | M16 | 26,17 | 10   | 80  | 49,5       | 54          | 24 |
| K0706.17X90  | 17 | M16 | 26,17 | 10   | 90  | 59,5       | 64          | 24 |
| K0706.17X100 | 17 | M16 | 26,17 | 10   | 100 | 69,5       | 74          | 24 |
| K0706.21X50  | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 50  | 17,5       | 22,7        | 30 |
| K0706.21X60  | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 60  | 25,5       | 30,7        | 30 |
| K0706.21X70  | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 70  | 35,5       | 40,7        | 30 |
| K0706.21X80  | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 80  | 45,5       | 50,7        | 30 |
| K0706.21X90  | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 90  | 55,5       | 60,7        | 30 |
| K0706.21X100 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 100 | 65,5       | 70,7        | 30 |
| K0706.21X120 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 120 | 85,5       | 90,7        | 30 |
| K0706.25X60  | 25 | M24 | 39,35 | 15   | 60  | 19         | 24,8        | 36 |
| K0706.25X70  | 25 | M24 | 39,35 | 15   | 70  | 29         | 34,8        | 36 |
| K0706.25X80  | 25 | M24 | 39,35 | 15   | 80  | 39         | 44,8        | 36 |
| K0706.25X90  | 25 | M24 | 39,35 | 15   | 90  | 49         | 54,8        | 36 |
| K0706.25X100 | 25 | M24 | 39,35 | 15   | 100 | 59         | 64,8        | 36 |
| K0706.25X120 | 25 | M24 | 39,35 | 15   | 120 | 79         | 84,8        | 36 |