K0146_C

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма C, глухое отверстие

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Нержавеющая сталь 1.4308.

Исполнение:
шлифованная и полированная или с пескоструйной обработкой.

По запросу:
Рукоятки крестообразные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Поверхность корпуса	D	D1	D2	H	H3	T	T1
K0146.3032062	C	полированный	6	32	12	21	10	12	15
K0146.3040082	C	полированный	8	40	14	26	14	15	18
K0146.3050102	C	полированный	10	50	18	34	20	18	21
K0146.3063122	C	полированный	12	63	20	42	25	22	25
K0146.3032063	C	отпескоструенный	6	32	12	21	10	12	15
K0146.3040083	C	отпескоструенный	8	40	14	26	14	15	18
K0146.3050103	C	отпескоструенный	10	50	18	34	20	18	21
K0146.3063123	C	отпескоструенный	12	63	20	42	25	22	25

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG