

Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, удлиненные, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:


Гильза и пружина из нержавеющей стали.

Шар из нержавеющей стали или ПФЛ.

Исполнение:

Чистая втулка. Чистый шар, закаленный.

Чертежи



Обзор изделий

Фиксаторы пружинные, гладкая поверхность, удлиненные, нержавеющая сталь

Номер заказа	Материал компонента	D	D1	D2	L	L1	Ход S	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0333.104	нержавеющая сталь	4	3	4,6	9	1	0,8	12	22
K0333.105	нержавеющая сталь	5	4	5,6	12	1	1	19	30
K0333.106	нержавеющая сталь	6	5	6,5	14	1	1,5	22	40
K0333.108	нержавеющая сталь	8	6	8,5	16	1	1,8	42	73
K0333.110	нержавеющая сталь	10	8	12	22	2,5	2,7	54	100
K0333.112	нержавеющая сталь	12	10	14	24	2,5	3,5	54	122
K0333.404	ПФЛ	4	3	4,6	9	1	0,6	12	22
K0333.405	ПФЛ	5	4	5,6	12	1	0,8	19	30

Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, удлиненные, нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	D	D1	D2	L	L1	Ход S	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K0333.406	ПФЛ	6	5	6,5	14	1	1,3	22	40
K0333.408	ПФЛ	8	6	8,5	16	1	1,6	42	73
K0333.410	ПФЛ	10	8	12	22	2,5	2,6	54	100
K0333.412	ПФЛ	12	10	14	24	2,5	3,3	54	122