

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4301, с L-образной ручкой, с диаметром корпуса 28 мм

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Ручка из нержавеющей стали 1.4301.

Втулка и гайка из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Шпингалеты с L-образной ручкой. Ручка устанавливается в «правое» или «левое» положение, угол поворота при запирании — 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Поставляется в комплекте со стандартной гайкой из нержавеющей стали. Степень защиты IP65.


Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычок.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Язычок для шпингалетов, нержавеющая сталь K1114.

Чертежи



Обзор изделий

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4301, с L-образной ручкой, с диаметром корпуса 28 мм

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4301, с L-образной ручкой, с диаметром корпуса 28 мм

Обзор изделий

Номер заказа	Приведение в действие	H	SW
K1110.1186	L-образная ручка	18	27