


Шарниры свариваемые

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.


Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Шарниры, состоящие из свариваемой профильной стали.

Чертежи



Обзор изделий

Шарниры свариваемые

| Номер заказа | A | A3 | A4 | B | D | H |
|----------------|-----|----|----|----|---|---|
| K1140.04030040 | 80 | 40 | 40 | 30 | 4 | 3 |
| K1140.04040040 | 80 | 40 | 40 | 40 | 4 | 3 |
| K1140.06040030 | 60 | 30 | 30 | 40 | 6 | 5 |
| K1140.06040060 | 120 | 60 | 60 | 40 | 6 | 5 |
| K1140.06050060 | 120 | 60 | 60 | 50 | 6 | 5 |
| K1140.06060060 | 120 | 60 | 60 | 60 | 6 | 5 |
| K1140.08060080 | 160 | 80 | 80 | 60 | 8 | 6 |

