



Диаграммы эксплуатационных характеристик



Установочный винт с шестигранным углублением




Зажим натяжной K0910.3240...



Установочный размер для ограничения момента затяжки (мм)


При усилии зажима 900 Н установочный размер для ограничения момента затяжки составляет 5 мм, усилие от руки на ручке — 120 Н.

Зажим натяжной K0910.4050...




Установочный размер для ограничения момента затяжки (мм)

Зажимы поворотные K0912....3232



Установочный размер для ограничения момента затяжки (мм)

Зажимы поворотные K0912....4540



Установочный размер для ограничения момента затяжки (мм)

Примечание:

Указанные выше диаграммы производительности действительны для полностью очищенных (без какой либо смазки) зажимов.