

Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь, 0 градусов

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.

Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение:

Стальные части Без покрытия.


По запросу:

Другие исполнения наружной резьбы, длины болта и специальные исполнения. Размеры «Н1» и «А» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	X	A=длина ручки	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	Число зубьев	L
K0129.1081X30	0°	M8	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	26	30
K0129.1081X40	0°	M8	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	26	40
K0129.1081X50	0°	M8	102	13,5	33	25	10	19	2	12	23	26	50
K0129.2101X30	0°	M10	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	30
K0129.2101X40	0°	M10	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	40
K0129.2101X50	0°	M10	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	50
K0129.2101X60	0°	M10	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	60
K0129.2121X30	0°	M12	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	30
K0129.2121X40	0°	M12	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	40
K0129.2121X50	0°	M12	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	50
K0129.2121X60	0°	M12	131	19	41	30	12	22	2	13,5	26	30	60
K0129.3161X40	0°	M16	148	23	45	37	14	28	2	17	33	36	40
K0129.3161X50	0°	M16	148	23	45	37	14	28	2	17	33	36	50
K0129.3161X60	0°	M16	148	23	45	37	14	28	2	17	33	36	60

