

Устройство прижимное вертикальное усиленная конструкция с жёстко установленным нажимным шпинделем

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Сталь закаленная и пассивированная.

Полимерная ручка маслостойкая.

Принадлежности:

K0688

K0689

K1442

K0102


K0103

K0106



Устройство прижимное вертикальное усиленная конструкция с жёстко установленным нажимным шпинделем

Чертежи



Обзор изделий

Устройство прижимное вертикальное, усиленная конструкция с жёстко установленным нажимным шпинделем

Номер заказа	Угол поворота держателя	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - H	Усилие зажима F1 H	Зажимное усилие F3 H
K1253.06000	180°	120°	300	6000	1200
K1253.012000	180°	125°	500	12000	1400
K1253.014000	195°	130°	500	14000	1850

Номер заказа	A	A1	A2	B	B1	B3	B5	C	C1	D	H	L	L1	M
K1253.06000	25	45	10	50	67	10	5	48	30	8,3	221	127,2	51,1	M12x100
K1253.012000	30	50	10	60	88	12	6	58	30	8,3	252	146,2	61,1	M12x100
K1253.014000	40	63	12	75	105	16	8	75	38	10,3	295	185,25	75	M16x150