

## T-образные ручки с внутренней резьбой из нержавеющей стали для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

#### Исполнение:

Отполированный до блеска.

#### Указание:

Вся поверхность полностью отполирована до высокой степени блеска и имеет шероховатость Ra 0,8 мкм. Это практически исключает осаждение загрязнений на поверхности. Тем самым гарантируется легкая очистка.

Для уплотнения винтового соединения используются уплотнительные и подкладные шайбы Hygienic USIT® производства Freudenberg Process. Стержень T-образной ручки адаптирован специально под это уплотнение. В результате образуется уплотнение резьбового соединения без мертвых зон, отвечающее гигиеническим требованиям.


#### По запросу:

Другие глубины резьбы, дюймовая резьба, наружная резьба.

#### Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491 для привинчиваемых стыковых поверхностей.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### T-образные ручки с внутренней резьбой из нержавеющей стали для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT®

Номер заказа	A	B	D	D3	H	H1	T
K1515.5505	55,2	12,3	M5	11,65	32,9	21	7,5
K1515.6506	65,3	14	M6	14	37	22,7	9
K1515.7508	75,3	17,7	M8	17,8	41,2	24,9	12

**T-образные ручки с внутренней резьбой из нержавеющей стали для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals**

