

Направляющие ролики для аппаратуры, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали, колеса со стандартными литыми резиновыми шинами, колесные диски из полиамида.


Исполнение:

Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.


Указание:

Привинченная ось колеса. Поворотный и неподвижный ролик со вставным отверстием. Не оставляющие следов колеса, серые.

Чертежи



Подшипниковый узел поворотного венца:



Направляющие ролики для аппаратуры, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение**Обзор изделий**

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	D	D1	D2	H	R	Допустимая нагрузка, кг
K1759.05018	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	25	18	50	11	43	69	50	40
K1759.07525	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	28	25	75	11	43	98	65,5	60
K1759.10025	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	33	25	100	11	43	121	83	70