

Неподвижные ролики из листовой стали, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус и колесный диск из листовой стали, колеса с литыми резиновыми шинами, стальная трубчатая ступица.

Исполнение:


Запрессованные корпус и колесный диск. Колеса с роликовыми подшипниками.

Указание:

Привинченная ось колеса.

Чертежи

Неподвижный ролик



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Установка колеса	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	Допустимая нагрузка, кг
K1761.080251	без стопорной системы	Роликовый подшипник	25	-	60	85	80	9	100	80	102	50
K1761.100301	без стопорной системы	Роликовый подшипник	30	-	60	85	100	9	100	80	125	70

Неподвижные ролики из листовой стали, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение**Обзор изделий**

Номер заказа	Исполнение 1	Установка колеса	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	Допустимая нагрузка, кг
K1761.125381	без стопорной системы	Роликовый подшипник	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	100
K1761.160401	без стопорной системы	Роликовый подшипник	40	75	80	110	160	11	140	105	195	135
K1761.200501	без стопорной системы	Роликовый подшипник	50	75	80	110	200	11	140	105	235	205