

Неподвижные ролики из листовой стали, с полиамидным колесом, усиленная конструкция

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из усиленной листовой стали, колеса из полиамида PA 6.

Исполнение:


Запрессованный корпус.

Указание:

Привинченная ось колеса. Колеса особо устойчивы к ударам и обладают высокой износостойкостью.

Чертежи

Неподвижный ролик



Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	Допустимая нагрузка, кг
K1771.100371	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	37	60	-	85	100	9	140	100	80	280
K1771.125401	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	40	60	-	85	125	9	165	100	80	300
K1771.150501	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	50	80	75	110	150	11	197	140	105	400
K1771.200501	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	50	80	75	110	200	11	245	140	105	600

