


Кольца зажимные, широкие, двухсоставные

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Вороненая сталь, болт из стали 12.9.

Нержавеющая сталь, чистая, болт из нержавеющей стали A2-70.

Указание:

Зажимные кольца с пазом надеваются на вал и обеспечивают равномерное распределение зажимного усилия. Так обеспечивается надежное соединение элементов и очень высокие зажимные усилия без повреждения вала.

Допуск вала должен находиться в пределах h11.

В связи с изменением технических параметров зажимные кольца могут частично поставляться с еще не смещенной схемой расположения болтов (все болты ввернуты сверху).


Диапазон температур:

от -40 °C - +175 °C.

По запросу:

Другие размеры.

Чертежи



Обзор изделий

Зажимные кольца, широкие, разъемные

Номер заказа Сталь	Номер заказа нержавеющей сталь	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
K1925.00801	K1925.00802	20	M3x8	8	18	22,4

Кольца зажимные, широкие, двухсоставные

Обзор изделий

Номер заказа Сталь	Номер заказа нержавеющая сталь	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
K1925.01001	K1925.01002	20	M3x10	10	24	26
K1925.01201	K1925.01202	24	M4x12	12	28	31,8
K1925.01601	K1925.01602	29	M5x16	16	34	39,4
K1925.02001	K1925.02002	33	M6x18	20	40	46,4
K1925.02501	K1925.02502	33	M6x18	25	45	50,8
K1925.03001	K1925.03002	33	M6x18	30	54	58,6
K1925.04001	K1925.04002	33	M6x18	40	60	65
K1925.05001	K1925.05002	41	M8x25	50	78	87