

## Несущие винты VDI 3366

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

## Материал:

Сталь 1.1191 (CK45). Прочность на растяжение  $\approx 700$  Н/мм<sup>2</sup>.

## Исполнение:

вороненная.


## Указание:

Несущие винты по VDI 3366.


Как правило, следует использовать четыре несущих винта. При использовании четырех несущих винтов необходимо учитывать, что два несущих винта выдерживают весь вес инструмента. Таким образом, при повороте инструмента нагрузка может распределяться на два несущих винта.

## Указание на чертеже:

1) кг макс.



## Чертежи



## Обзор изделий

## Несущие винты VDI 3366

| Номер заказа | D1 | D2  | L   | L1 | L2 | L3 | SW | Допустимая нагрузка, кг |
|--------------|----|-----|-----|----|----|----|----|-------------------------|
| K2044.16     | 16 | M16 | 58  | 28 | 5  | 20 | 24 | 320                     |
| K2044.20     | 20 | M20 | 68  | 34 | 6  | 22 | 30 | 500                     |
| K2044.25     | 25 | M24 | 78  | 38 | 8  | 25 | 36 | 1000                    |
| K2044.32     | 32 | M30 | 95  | 45 | 10 | 32 | 41 | 1500                    |
| K2044.40     | 40 | M36 | 118 | 56 | 12 | 40 | 50 | 2500                    |

