

Техническое описание защиты от проворачивания для пластиковых трубных зажимов



Для пластиковых зажимов труб с номинальным диаметром 30 мм в ассортименте имеется защита от проворачивания и соответствующая алюминиевая труба с канавкой. Благодаря простому монтажу это предотвращает проворачивание системы.

Трубка из анодированного алюминия с четырьмя пазами под углом 90° дополняет черный пластиковый зажим из армированного полиамида. Система может быть дополнена имеющейся круглой пластиковой заглушкой K0494.030200.

Дополнительные преимущества:

- Защита от проворачивания с шагом 90°
- Поглощение в три раза больших крутящих моментов
- Системы могут монтироваться одним человеком
- Возможен монтаж без применения инструментов

Это делается так:

- Надвиньте трубный зажим на алюминиевую трубу с пазом
- Предварительно спозиционируйте трубный зажим
- Надвиньте пластиковые зажимы на паз, а затем на трубный зажим
- Затяните зажимной винт на трубном зажиме



Изображение	Номер заказа	Обозначение
	K1967	Стопор от проворачивания из пластика под трубные зажимы
	K1966	Круглая алюминиевая труба с пазом (1 метр)
	K1966	Круглая алюминиевая труба с пазом (индивидуальная длина)

Подходящие зажимы для труб

Соединения под прямым углом	Крестовина  K0472.3030	Крестовина  K0474.3030	T-соединение  K0475.3030	Опора  K0477.30
Параллельные соединения	фланцем  K0479.30	Прямая  K0483.30		
Шарнирные соединения (шарнирные элементы)	Шарнирный элемент  K0484.30	Шарнирный элемент  K0485.30	Шарнирный элемент  K0486.30	
Шарнирные соединения (зажимы для шарнирных элементов)	Шарнир  K0488.30	Шарнир  K0489.30	Шарнирная опора  K0490.30	