

Стальной монтажный уголок для телескопических шин

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Монтажный уголок, стальной.

Исполнение:
Монтажный уголок, оцинкованный.

Указание для заказа:
Продается попарно.


Указание:
В качестве опции для напольного или бокового монтажа.

Принадлежности:
Телескопические шины K1720 из стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 272 кг.

Телескопические шины K1719 из стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 272 кг.

Телескопические шины K1717 из стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 160 кг.

Чертежи



Стальной монтажный уголок для телескопических шин**Обзор изделий**

Стальной монтажный уголок для телескопических шин

Номер заказа	L	Вид упаковки
K2093.0305	305	1 шт. = 1 пара
K2093.0406	406	1 шт. = 1 пара
K2093.0559	559	1 шт. = 1 пара
K2093.0711	711	1 шт. = 1 пара