

Штифтовые петли из пластмассы

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Ручка РА.
Распорка РА.
Штифт, сталь.

Исполнение:

Ручка зеленая.
Распорка, черная.
Штифт оцинкованный.

Указание:


Штифтовые петли с подпружиненной ручкой подходят для внутренних дверей.
Петли не видны пользователю.
Петли могут использоваться для установки справа и слева.
Угол открывания петель составляет 120°.

Дверь легко устанавливается и снимается благодаря подпружиненному штифту.

Штифтовые петли также можно использовать в качестве стопорного штифта.


Монтаж:

1. Монтаж осуществляется путем установки стопорного штифта в рукоятку без использования инструментов.
2. Демонтаж двери.
3. Дверь установлена.
4. Информация: зазор между двумя компонентами можно регулировать путем опускания монтажного отверстия. Диапазон зажима (S) составляет 0–4 мм.



Штифтовые петли из пластмассы

Чертежи



Обзор изделий

Штифтовые петли из пластмассы

Номер заказа		D
K2119.06		6
K2119.08		8