

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из стали, повышенной упругости

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Гильза из стали, класс прочности 5.8.


Упорный болт из стали.

Пружина из пружинной стали, класс D.

Исполнение:

воронение гильзы и закалка шара.

Чертежи



Обзор изделий

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из стали, повышенной упругости

Номер заказа	D	D1	H	L	N	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0313.205	M5	2,4	2	12	0,8	9	25
K0313.206	M6	2,7	2	14	1	11	25
K0313.208	M8	4	2	16	1,2	22	43
K0313.210	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	54
K0313.212	M12	6	3,5	22	2	36	94
K0313.216	M16	8,5	4,5	24	2,5	60	110