

Шпингалет из цинка

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус, пусковой механизм и гайка из литья из цинкового сплава (под давлением) или полимера PA 6 GFR 30.

Плоское уплотнение из резины.

Исполнение:

Корпус, пусковой механизм и гайка хромированы или черного цвета.

Указание:

Шпингалет с подпружиненным язычком. Установка справа или слева, путь запираения 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.

Защищенный от вибрации (кроме полимерной конструкции), фиксация препятствует самопроизвольному открытию. Пыле- и водонепроницаемый согласно IP 65.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Торцовый ключ K0535.

Выступ для шпингалетов, сталь, K0523.


Указание на чертеже:

Активация:

- a) квадратная головка 7 мм
- b) квадратная головка 8 мм
- c) паз
- d) двойной бородок 3 мм
- e) двойной бородок 5 мм
- f) треугольная головка 7 мм

Шпингалет из цинка

Чертежи



Обзор изделий

Шпингалет из цинка

Номер заказа	материал	D	Приведение в действие	S макс.	SW	H
K0522.17181	цинк	30	квадратная головка 7 мм	7	27	18,5
K0522.18181	цинк	30	квадратная головка 8 мм	7	27	18,5
K0522.20181	цинк	30	Паз	7	27	18,5
K0522.43181	цинк	30	Двойная бородка 3 мм	7	27	18,5
K0522.45181	цинк	30	Двойная бородка 5 мм	7	27	18,5
K0522.87181	цинк	30	Треугольная головка 7 мм	7	27	18,5
K0522.18185	пластмасса	28	квадратная головка 8 мм	7	27	18,5
K0522.20185	пластмасса	28	Паз	7	27	18,5
K0522.43185	пластмасса	28	Двойная бородка 3 мм	7	27	18,5
K0522.45185	пластмасса	28	Двойная бородка 5 мм	7	27	18,5
K0522.87185	пластмасса	28	Треугольная головка 7 мм	7	27	18,5